Fiche de données

MCV APG 6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



Les mâles de notre WeiCoS-System sont disponibles pour toutes les techniques de raccordement. La gamme de produit inclut des connecteurs préassemblés de 1 à 10 pôles et la possibilité d'un montage individuel. Cela garantit une flexibilité maximale pour chaque application. Les accessoires personnalisés augmentent la sécurité et la protection contre les influences environnementales.

Informations générales de commande

	'
Version	Série A, Plaque d'extrémité
Référence	<u>2762380000</u>
Туре	MCV APG 6
GTIN (EAN)	4064675021384
Qté.	50 Pièce

Niveau du catalogue / Dessins

MCV APG 6



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

		poids

Profondeur	41.8 mm	Profondeur (pouces)	1.6457 inch
Hauteur	24.3 mm	Hauteur (pouces)	0.9567 inch
Largeur	2.45 mm	Largeur (pouces)	0.0965 inch
Poids net	0.5 g		

Températures

Température d'utilisation permanente,	-60 °C	Température d'utilisation permanente,	130 °C
min.		max.	

Classifications

ETIM 6.0	EC000886	ETIM 7.0	EC000886
ETIM 8.0	EC000886	ETIM 9.0	EC000886
ETIM 10.0	EC000886	ECLASS 9.1	27-14-11-33
ECLASS 10.0	27-14-11-33	ECLASS 11.0	27-14-11-33
ECLASS 12.0	27-14-11-33	ECLASS 13.0	27-25-03-01
ECLASS 14.0	27-25-03-01	ECLASS 15.0	27-25-03-01

Autres caractéristiques techniques

avec ergots d'encliquetage	Oui	enclipsable	Oui	
Type de fixation	monté	Type de montage	monté	

Caractéristiques des matériaux

Matériau de base	Wemid	Couleur	Beige foncé
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0		

Niveau du catalogue / Dessins