

**SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Weidmüller propose les câbles correspondant à équiper. Tous les câbles peuvent être montés sur chaîne porte-câble est sont vendus au mètre. Les couleurs des câbles correspondent au standard de la construction de machine. Les capots de raccordement des répartiteurs M12 disposent toujours des mêmes borniers de raccordement ce qui permet de n'utiliser qu'une seule version de câble.

Avantage des câbles vendus au mètre :

- Réalisation de longueurs particulières
- Pas de chute de câble
- Pas de stockage de différentes longueurs de câbles
- Pouvant également être livré à la longueur voulue.

**Informations générales de commande**

Version	Câble capteurs/actionneurs, Nombre de pôles: 19, 100 m, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Référence	<a href="#">2764890000</a>
Type	SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100
GTIN (EAN)	4064675031147
Qté.	1 Pièce
Emballage	sur tambour de contreplaqué

**SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Dimensions et poids**

Poids net 184.32 g

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0 27-06-01-06			


**Caractéristiques techniques câble**

Longueur du câble	100 m		
Couleur de la gaine	noir		
Tenue aux huiles	Yes		
Utilisation sur chaîne porte-câbles	Oui		
Nombre de conducteurs	19		
Blindé	Non		
Halogène	Non		
Isolation	TPM		
Accélération	5 m/s <sup>2</sup>		
Rayon de courbure, mobile	10 x diamètre du câble		
Rayon de courbure, min., fixe	5 x diamètre du câble		
Cycles de courbure	2 Mio		
Section max. du conducteur (Impression/en ligne)	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> + 16 x 0,5 mm <sup>2</sup>		
Vitesse	200 m/s		
Matériau de la gaine	PUR		
Résistance de soudage	Non		
Codage couleur	Yellow / brown, marron / vert, blanc, jaune, rose, gris / marron, brun, violet, Rouge, gris, rouge / bleu, vert, bleu, gris / rose, blanc / vert, blanc / jaune, blanc / gris, noir, Vert/jaune		
Résistance à la torsion	0 °/m		
Plage de température, fixe	-50..80 °C		
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)	Non		
Plage de température, en mouvement	-25..80 °C		
Nombre de pôles	19		
Codage de couleur (section du conducteur)	Section du conducteur	3 x 1.0 mm <sup>2</sup>	
	Codage de couleur	brun	
	Section du conducteur	16 x 0.5 mm <sup>2</sup>	
	Codage de couleur	jaune-brun	

**SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Drawings****Dessin détaillé**

3 x 1,00 mm<sup>2</sup> + 16 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-100

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories



## Informations générales de commande

Type	SCREWTY M23	Version
Référence	<a href="#">1981560000</a>	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702	
Qté.	1 ST	

## Outil pour presse-étoupes Screwty® avec fonction de serrage



L'outil idéal pour tout type d'application  
Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le  
raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de  
capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder  
facilement même aux connecteurs débrochables ronds  
difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se  
détachent et se vissent fermement sans gros effort, par  
un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue  
une solution unique et utilisable dans le monde entier  
qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs  
débrochables même d'autres fabricants (plus de 90  
%). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un  
raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce.  
Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs  
débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs  
mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les  
connecteurs mâles et femelles M23.

## Informations générales de commande

Type	1/4" HANDGRIFF	Version
Référence	<a href="#">4294820000</a>	Bolting tool
GTIN (EAN)	4032248478279	
Qté.	1 ST	