

## SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Weidmüller propose les câbles correspondant à équiper. Tous les câbles peuvent être montés sur chaîne porte-câble est sont vendus au mètre. Les couleurs des câbles correspondent au standard de la construction de machine. Les capots de raccordement des répartiteurs M12 disposent toujours des mêmes borniers de raccordement ce qui permet de n'utiliser qu'une seule version de câble.

Avantage des câbles vendus au mètre :

- Réalisation de longueurs particulières
- Pas de chute de câble
- Pas de stockage de différentes longueurs de câbles
- Pouvant également être livré à la longueur voulue.

### Informations générales de commande

Version	Câble capteurs/actionneurs, Nombre de pôles: 19, 500 m, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Référence	<a href="#">2764900000</a>
Type	SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500
GTIN (EAN)	4064675031215
Qté.	1 Pièce
Emballage	sur tambour de contreplaqué

**SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Agréments

Agréments



ROHS Conforme

### Dimensions et poids

Poids net 92.16 g

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications


ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

### Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble	500 m		
Couleur de la gaine	noir		
Tenue aux huiles	Yes		
Utilisation sur chaîne porte-câbles	Oui		
Nombre de conducteurs	19		
Blindé	Non		
Halogène	Non		
Isolation	TPM		
Accélération	5 m/s <sup>2</sup>		
Rayon de courbure, mobile	10 x diamètre du câble		
Rayon de courbure, min., fixe	5 x diamètre du câble		
Cycles de courbure	2 Mio		
Section max. du conducteur (Impression/en ligne)	3 x 1,0 mm <sup>2</sup> + 16 x 0,5 mm <sup>2</sup>		
Vitesse	200 m/s		
Matériau de la gaine	PUR		
Résistance de soudage	Non		
Codage couleur	Yellow / brown, marron / vert, blanc, jaune, rose, gris / marron, brun, violet, Rouge, gris, rouge / bleu, vert, bleu, gris / rose, blanc / vert, blanc / jaune, blanc /gris, noir, Vert/jaune		
Résistance à la torsion	0 °/m		
Plage de température, fixe	-50...80 °C		
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)	Non		
Plage de température, en mouvement	-25...80 °C		
Nombre de pôles	19		
Codage de couleur (section du conducteur)	Section du conducteur	3 x 1.0 mm <sup>2</sup>	
	Codage de couleur	brun	
	Section du conducteur	16 x 0.5 mm <sup>2</sup>	
	Codage de couleur	jaune-brun	

**Dessins**

**Dessin détaillé**



3 x 1,00 mm<sup>2</sup> + 16 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## SAIH-SLL-3X1.0-16X0.5-500

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M23 à équiper et moulés, avec une dimension extérieure du moletage de  $26,2 \pm 0,3$  mm. Le couple de raccordement est de 2-2,5 Nm.

## Informations générales de commande

Type	SCREWTY M23	Version	
Référence	<a href="#">1981560000</a>		Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702		
Qté.	1 ST		

## Outil pour presse-étoupes Screwty® avec fonction de serrage



L'outil idéal pour tout type d'application Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

## Informations générales de commande

Type	1/4" HANDGRIFF	Version	
Référence	<a href="#">4294820000</a>		Bolting tool
GTIN (EAN)	4032248478279		
Qté.	1 ST		