Fiche de données

SAIH-PB-2X0.34-PVC-100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller offre une vaste gamme de câbles pour capteurs / actionneurs. Nous fournissons à la fois des câbles pour capteurs, des câbles de bus et de vanne de tailles et longueurs diverses. Si vous ne trouvez pas un produit spécifique ou un produit de la longueur désirée, n'hésitez pas à nous contacter.

Informations générales de commande

Version	Câble de bus, Nombre de pôles: 2, 100 m, Blindé: Oui, LED: Non, Matériau de la gaine: PVC, Halo-	
	gène: Non	
Référence	<u>2764910000</u>	
Туре	SAIH-PB-2X0.34-PVC-100	
GTIN (EAN)	4064675031154	
Qté.	1 Pièce	
Emballage	sur tambour plastique	

Niveau du catalogue / Dessins

SAIH-PB-2X0.34-PVC-100



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

2

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Poids net	60 g			
Conformité environnementa	le du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications				
ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249	
ETIM 8.0	EC000830 EC003249	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC003249 EC003249	
ETIM 10.0	EC003249 EC003249	ECLASS 9.0	27-06-18-05	
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 9.0 ECLASS 10.0	27-06-18-01	
ECLASS 11.0	27-06-18-01	ECLASS 10.0 ECLASS 12.0	27-06-18-01	
ECLASS 13.0	27-06-18-01	ECLASS 14.0	27-06-18-01	
ECLASS 15.0	27-06-18-01	202100 1 1.0	2,001001	
Caractéristiques techniques		Control de la maiore		
Longueur du câble Tenue aux huiles	100 m Yes	Couleur de la gaine Utilisation sur chaîne porte-câbles	violet Non	
Section du conducteur	0.34 mm ²	Nombre de conducteurs	2	
Blindé	Oui	Halogène	Non	
Isolation	TPM, PVC	Rayon de courbure, mobile	9 x diamètre du câble	
Rayon de courbure, min., fixe	18 x diamètre du câble	Matériau de la gaine	PVC	
Résistance de soudage	Non	Codage couleur	Rouge, vert	
Résistance à la torsion	0 °/m	Plage de température, fixe	-2070 °C	
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)	Non	Plage de température, en mouvement	-560 °C	
Nombre de pôles	2	Diamètre extérieur	7.8 mm ± 0.2 mm	
Constitution du câble				
Couleur de la gaine	violet	Nombre de conducteurs	2	
Isolation	TPM, PVC	Matériau de la gaine	PVC	
Codage couleur	Rouge, vert			
Propriétés mécaniques et de	es matériaux du câble			
T 1 1	V			
Tenue aux huiles	Yes	Couleur	Rouge, vert	
Halogène	Non	Résistance à la torsion	0 °/m	

autres

Catégorie

Niveau du catalogue / Dessins