

## SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



Weidmüller propose les câbles correspondant à équiper. Tous les câbles peuvent être montés sur chaîne porte-câble est vendus au mètre. Les couleurs des câbles correspondent au standard de la construction de machine. Les capots de raccordement des répartiteurs M12 disposent toujours des mêmes borniers de raccordement ce qui permet de n'utiliser qu'une seule version de câble.

Avantage des câbles vendus au mètre :

- Réalisation de longueurs particulières
- Pas de chute de câble
- Pas de stockage de différentes longueurs de câbles
- Pouvant également être livré à la longueur voulue.

### Informations générales de commande

Version	Câble capteurs/actionneurs, Nombre de pôles: 11, 500 m, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Référence	<a href="#">2764940000</a>
Type	SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500
GTIN (EAN)	4064675031246
Qté.	1 Pièce
Emballage	sur tambour de contreplaqué

## SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conforme

## Dimensions et poids

Poids net 85.96 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications


ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

## Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble	500 m	
Couleur de la gaine	noir	
Tenue aux huiles	Yes	
Utilisation sur chaîne porte-câbles	Oui	
Nombre de conducteurs	11	
Blindé	Non	
Halogène	Non	
Isolation	TPM	
Accélération	5 m/s <sup>2</sup>	
Rayon de courbure, mobile	10 x diamètre du câble	
Rayon de courbure, min., fixe	5 x diamètre du câble	
Cycles de courbure	2 Mio	
Section max. du conducteur (Impression/en ligne)	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> + 8 x 0,34 mm <sup>2</sup>	
Vitesse	200 m/s	
Matériau de la gaine	PUR	
Gaine selon UL AWM	21198 (80 °C / 300 V)	
Résistance de soudage	Non	
Codage couleur	blanc, vert, jaune, gris, rose, Rouge, noir, violet, bleu, brun, Vert/jaune	
Résistance à la torsion	0 °/m	
Plage de température, fixe	-50...80 °C	
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)	Non	
Plage de température, en mouvement	-25...80 °C	
Nombre de pôles	11	
Diamètre extérieur	7.7 mm ± 0.3 mm	
Codage de couleur (section du conducteur)	Section du conducteur	3 x 0.75 mm <sup>2</sup>
	Codage de couleur	bleu
	Section du conducteur	8 x 0.34 mm <sup>2</sup>
	Codage de couleur	blanc

**Dessins**

**Dessin détaillé**



3 x 0,75 mm<sup>2</sup> + 8 x 0,34 mm<sup>2</sup>

## SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M23 à équiper et moulés, avec une dimension extérieure du moletage de  $26,2 \pm 0,3$  mm. Le couple de raccordement est de 2-2,5 Nm.

## Informations générales de commande

Type	SCREWTY M23	Version	
Référence	<a href="#">1981560000</a>	Adaptateur d'outil pour presse-étoupes pour lignes et connecteurs	
GTIN (EAN)	4032248677702	M23	
Qté.	1 ST		

## Outil pour presse-étoupes Screwty® avec fonction de serrage



L'outil idéal pour tout type d'application Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

## Informations générales de commande

Type	1/4" HANDGRIFF	Version	
Référence	<a href="#">4294820000</a>	Outil de serrage	
GTIN (EAN)	4032248478279		
Qté.	1 ST		