

SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller propose les câbles correspondant à équiper. Tous les câbles peuvent être montés sur chaîne porte-câble est sont vendus au mètre. Les couleurs des câbles correspondent au standard de la construction de machine. Les capots de raccordement des répartiteurs M12 disposent toujours des mêmes borniers de raccordement ce qui permet de n'utiliser qu'une seule version de câble.

Avantage des câbles vendus au mètre :

- Réalisation de longueurs particulières
- Pas de chute de câble
- Pas de stockage de différentes longueurs de câbles
- Pouvant également être livré à la longueur voulue.

Informations générales de commande

Version	Câble capteurs/actionneurs, Nombre de pôles: 11, 500 m, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Référence	2764940000
Type	SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500
GTIN (EAN)	4064675031246
Qté.	1 Pièce
Emballage	sur tambour de contreplaqué

SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 85.96 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECCLASS 15.0	27-06-01-06		

Caractéristiques techniques câble


Longueur du câble	500 m								
Couleur de la gaine	noir								
Tenue aux huiles	Yes								
Utilisation sur chaîne porte-câbles	Oui								
Nombre de conducteurs	11								
Blindé	Non								
Halogène	Non								
Isolation	TPM								
Accélération	5 m/s ²								
Rayon de courbure, mobile	10 x diamètre du câble								
Rayon de courbure, min., fixe	5 x diamètre du câble								
Cycles de courbure	2 Mio								
Section max. du conducteur (Impression/en ligne)	3 x 0,75 mm ² + 8 x 0,34 mm ²								
Vitesse	200 m/s								
Matériau de la gaine	PUR								
Gaine selon UL AWM	21198 (80 °C / 300 V)								
Résistance de soudage	Non								
Codage couleur	blanc, vert, jaune, gris, rose, Rouge, noir, violet, bleu, brun, Vert/jaune								
Résistance à la torsion	0 °/m								
Plage de température, fixe	-50...80 °C								
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)	Non								
Plage de température, en mouvement	-25...80 °C								
Nombre de pôles	11								
Diamètre extérieur	7.7 mm ± 0.3 mm								
Codage de couleur (section du conducteur)	<table border="1"> <tr> <td>Section du conducteur</td> <td>3 x 0.75 mm²</td> </tr> <tr> <td>Codage de couleur</td> <td>bleu</td> </tr> <tr> <td>Section du conducteur</td> <td>8 x 0.34 mm²</td> </tr> <tr> <td>Codage de couleur</td> <td>blanc</td> </tr> </table>	Section du conducteur	3 x 0.75 mm ²	Codage de couleur	bleu	Section du conducteur	8 x 0.34 mm ²	Codage de couleur	blanc
Section du conducteur	3 x 0.75 mm ²								
Codage de couleur	bleu								
Section du conducteur	8 x 0.34 mm ²								
Codage de couleur	blanc								

SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Drawings

www.weidmueller.com

Dessin détaillé

3 x 0,75 mm² + 8 x 0,34 mm²

SAIH-SLL-3X0,75-8X0,34-500

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com
Accessories**Informations générales de commande**

Type	SCREWTY M23	Version
Référence	1981560000	Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors
GTIN (EAN)	4032248677702	
Qté.	1 ST	

Outil pour presse-étoupes Screwty® avec fonction de serrage

L'outil idéal pour tout type d'application
 Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

Informations générales de commande

Type	1/4" HANDGRIFF	Version
Référence	4294820000	Bolting tool
GTIN (EAN)	4032248478279	
Qté.	1 ST	