

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Weidmüller propose les câbles correspondant à équiper. Tous les câbles peuvent être montés sur chaîne porte-câble est sont vendus au mètre. Les couleurs des câbles correspondent au standard de la construction de machine. Les capots de raccordement des répartiteurs M12 disposent toujours des mêmes borniers de raccordement ce qui permet de n'utiliser qu'une seule version de câble.

Avantage des câbles vendus au mètre :

- Réalisation de longueurs particulières
- Pas de chute de câble
- Pas de stockage de différentes longueurs de câbles
- Pouvant également être livré à la longueur voulue.

### Informations générales de commande

Version	Câble capteurs/actionneurs, Nombre de pôles: 19, 500 m, Blindé: Non, LED: Non, Matériau de la gaine: PUR, Halogène: Non
Référence	<u>2764960000</u>
Туре	SAIH-SLL-3X0.75-16X0.34-500
GTIN (EAN)	4064675031253
Qté.	1 Pièce
Emballage	sur tambour de contreplaqué



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

## **Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

## **Dimensions et poids**

Poids net 63.37 g

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 6.0	EC001578	ETIM 7.0	EC003250
ETIM 8.0	EC003250	ETIM 9.0	EC003250
ETIM 10.0	EC003250	ECLASS 9.0	27-06-20-11
ECLASS 9.1	27-06-90-90	ECLASS 10.0	27-06-01-06
ECLASS 11.0	27-06-01-06	ECLASS 12.0	27-06-01-06
ECLASS 13.0	27-06-01-06	ECLASS 14.0	27-06-01-06
ECLASS 15.0	27-06-01-06		

## Caractéristiques techniques câble

Longueur du câble	500 m
Couleur de la gaine	noir
Tenue aux huiles	Yes
Utilisation sur chaîne porte-câbles	Oui
Nombre de conducteurs	19
Blindé	Non
Halogène	Non
Isolation	TPM
Accélération	5 m/s <sup>2</sup>
Rayon de courbure, mobile	10 x diamètre du câble
Rayon de courbure, min., fixe	5 x diamètre du câble
Cycles de courbure	2 Mio
Section max. du conducteur	3 x 0,75 mm <sup>2</sup> + 16 x 0,34 mm <sup>2</sup>
(Impression/en ligne)	
Vitesse	200 m/s
Matériau de la gaine	PUR
Gaine selon UL AWM	21198 (80 °C / 300 V)
Âme selon UL AWM	10493 (80 °C / 300 V)
Résistance de soudage	Non
Codage couleur	violet, Rouge, gris, rouge / bleu, vert, bleu, gris / rose, blanc / vert, blanc / jaune, blanc /gris, noir, Vert/jaune, brun, Yellow / brown, marron / vert, blanc, jaune, rose, gris / marron
Résistance à la torsion	0 °/m
Plage de température, fixe	-5080 °C
Tropicalisé (résistant aux perles de soudure)	Non
Plage de température, en mouvement	-2580 °C
Nombre de pôles	19
Diamètre extérieur	9.1 mm ± 0.3 mm

Date de création 11.11.2025 05:42:54 MEZ





### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Codage de couleur (section du	Section du conducteur	3 x 0.75 mm <sup>2</sup>
conducteur)	Codage de couleur	brun
	Section du conducteur	16 x 0.34 mm <sup>2</sup>
	Codage de couleur	jaune-brun



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Dessins

## Dessin détaillé



3 x 0,75 mm<sup>2</sup> + 16 x 0,34 mm<sup>2</sup>



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# **Accessoires**

### Screwty for M23 moulded cables and customisable connectors



Les accessoires Screwty® sont indiqués pour les connecteurs débrochables ronds M23 à équiper et moulés, avec une dimension extérieure du moletage de 26,2  $\pm$ 0,3 mm. Le couple de raccordement est de 2-2,5 Nm.

#### Informations générales de commande

 Type
 SCREWTY M23
 Version

 Référence
 1981560000
 Cable gland tool adapter for M23 lines and connectors

 GTIN (EAN)
 4032248677702

#### Outil pour presse-étoupes Screwty® avec fonction de serrage



L'outil idéal pour tout type d'application Screwty® est un outil polyvalent idéal pour le raccordement de tous les câbles d'actionneurs et de capteurs standard. Le Screwty® permet d'accéder facilement même aux connecteurs débrochables ronds difficiles d'accès. Les connecteurs débrochables se détachent et se vissent fermement sans gros effort, par un simple mouvement de rotation. Le Screwty® constitue une solution unique et utilisable dans le monde entier qui s'adapte à la plupart des câbles et des connecteurs débrochables même d'autres fabricants (plus de 90 %). Le Screwty® se compose d'une poignée avec un raccordement usuel du commerce de 1/4 de pouce. Utilisable pour toutes les tailles : pour les connecteurs débrochables ronds M12 et M8, pour les connecteurs mâles et femelles à câbler M12F et M8F et pour les connecteurs mâles et femelles M23.

#### Informations générales de commande

information gonorates ac communication		
Туре	1/4" HANDGRIFF	Version
Référence	<u>4294820000</u>	Bolting tool
GTIN (EAN)	4032248478279	
Qté.	1 ST	

Date de création 11.11.2025 05:42:54 MEZ