

DRL173615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Figure similaire

Relais individuels au sein du DRL de la série D

- 1 contact inverseur
- Bobines AC ou DC optionnelles
- Avec LED d'état intégrée

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | D-SERIES DRL, Relais, Nombre des contacts: 1, Inverseur AgSnO, Tension nominale: 115 V AC, Courant permanent: 16 A, Raccordements à languette (4,8 mm x 0,5 mm), Levier de forçage disponible: Non |
| Référence | 2765380000 |
| Type | DRL173615L |
| GTIN (EAN) | 4064675076810 |
| Qté. | 20 Pièce |

DRL173615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

Certificat N° (cURus) E312083

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|-------------|
| Profondeur | 36 mm | Profondeur (pouces) | 1.4173 inch |
| Hauteur | 28 mm | Hauteur (pouces) | 1.1024 inch |
| Largeur | 21.5 mm | Largeur (pouces) | 0.8465 inch |
| Poids net | 31.55 g | | |

Températures

| | | | |
|-------------------------------|----------------|----------------------|--|
| Température de stockage | -25 °C...55 °C | Température ambiante | -25 °C...55 °C |
| Température de fonctionnement | | Humidité | 35 % à 85 % d'humidité relative de l'air |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001437 | ETIM 9.0 | EC001437 |
| ETIM 10.0 | EC001437 | ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-37-16-01 | | |

Données de mesure UL

| | |
|-----------------------|---------|
| Certificat N° (cURus) | E312083 |
|-----------------------|---------|

Côté commande

| | | | |
|--------------------|-----------|----------------------|---------------|
| Tension nominale | 115 V AC | Courant nominal AC | 12,9 mA |
| Puissance nominale | 1,2 VA | Résistance de bobine | 4430 Ω ± 10 % |
| Indicateur d'état | LED rouge | | |

Côté charge

| | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|
| Tension de commutation nominale | 250 V AC | Courant permanent | 16 A |
| Fréquence de commutation max. à charge nominale | 0.1 Hz | Tension de commutation AC, max. | 250 V |
| Courant à la mise sous tension | 80 A / 50 ms | Puissance de commutation AC (résistif), max. | 4000 VA |
| Puissance de commutation DC (résistif), max. | 480 W @ 24 V | Retard à la mise s. tension | <20 ms |
| Retard à la coupure | <20 ms | Type de contact | 1 CO contact (AgSnO) |
| Durée de vie mécanique | 10 x 10 ⁶ manœuvres | Puissance min. de commutation | 10 mA @ 12 V |

DRL173615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Caractéristiques générales

| | | |
|---|--------------------------------|-----------------------------|
| Levier de forçage disponible | Non | |
| Indicateur de position du commutateur mécanique | Oui | |
| Couleur | transparent | |
| Composant de classe d'inflammabilité UL94 | Composante . | Protection du relais |
| | Classe d'inflammabilité UL94 . | V-2 |
| | Composante . | Plaque de base de relais |
| | Classe d'inflammabilité UL94 . | V-0 |
| | Composante . | Indicateur d'état du relais |
| Classe d'inflammabilité UL94 . | HB | |

Coordination de l'isolation

| | | | |
|--|-----------------------|---|--------------------|
| Tension nominale | 250 V | Degré de pollution | 3 |
| Catégorie de surtension | III | Groupe de matériaux isolants | IIIa |
| Lignes d'air et de fuite côté commande - ≥ 4 mm côté charge | | Rigidité de tension côté commande - côté charge | 2,5 kVeff / 1 min |
| Rigidité diélectrique des contacts voisins | 2 kVeff / 1 min | Rigidité diélectrique des contacts ouverts | 1,2 kVeff / 1 min. |
| Tension de tenue au choc | 5 kV (1,2/50 μ s) | Degré de protection | IP20 |

Informations supplémentaires sur les agréments / standards

| | |
|-----------------------|---------|
| Certificat N° (cURus) | E312083 |
|-----------------------|---------|

Caractéristiques de raccordement

| | |
|--|---|
| Technique de raccordement de conducteurs | Raccordements à languette (4,8 mm x 0,5 mm) |
|--|---|


Dessins

Schéma



Vue des broches par dessous

Courbe de charge limite DC



Courbe de charge limite DC Charge résistive

Graph




Durée de vie électrique

Graph



Plage de tension de fonctionnement DC

Dimensional drawing



DRL173615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Dessins

www.weidmueller.com

Miscellaneous



Clé de codage des modèles

DRL173615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Prises femelles



Embases de relais pour les relais DRL de la série D

- 2, 3 et 4 contacts inverseurs
- Raccordement à vis

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|--|--|
| Type | SLD F 2CO | Version | |
| Référence | 7760056225 | D-SERIES DRL, Socle relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, | |
| GTIN (EAN) | 6944169634017 | Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé | |
| Qté. | 10 ST | | |

Étriers de maintien



Étrier de maintien pour les relais DRM de la série D

- Étrier de maintien en métal et en plastique

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|--|
| Type | DRM/DRL CLIP M | Version | |
| Référence | 7760056108 | D-SERIES, Clip de maintien | |
| GTIN (EAN) | 4032248855568 | | |
| Qté. | 10 ST | | |

LED



Modules de protection enfichables pour les embases relais de la série D, avec des fonctions de protection optionnelles.

- Avec LED verte

Informations générales de commande

| | | | |
|------------|----------------------------|---|--|
| Type | RIM 3 110/230VUC | Version | |
| Référence | 7940018455 | D-SERIES, Module LED, Tension nominale: 110...230 V UC, | |
| GTIN (EAN) | 4032248878185 | Raccordement enfichable | |
| Qté. | 10 ST | | |

DRL173615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Modules de protection




Modules de protection enfichables pour les embases relais de la série D, avec des fonctions de protection optionnelles.

- Avec diode de roue libre ou filtre RC

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | RIM 3 110/230VAC | Version |
| Référence | 7760056014 | D-SERIES, Filtre RC, Tension nominale: 110...230 V AC, |
| GTIN (EAN) | 4032248878109 | Raccordement enfichable |
| Qté. | 10 ST | |
| Type | RIM 3 110/230VAC LED | Version |
| Référence | 7760056045 | D-SERIES, Filtre RC, Tension nominale: 110...230 V AC, |
| GTIN (EAN) | 4032248878147 | Raccordement enfichable |
| Qté. | 10 ST | |

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ESG 6/15 K MC NE WS | Version |
| Référence | 1880100000 | ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 15 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4032248478781 | 66, Couleur: blanc, autoadhésif |
| Qté. | 200 ST | |
| Type | ESG 6/15 K MC NE GE | Version |
| Référence | 1880130000 | ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 15 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4032248478910 | 66, Couleur: jaune, autoadhésif |
| Qté. | 200 ST | |

DRL173615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ESG 6/17 K MC NE GE | Version |
| Référence | 1880110000 | ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 17 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4032248478798 | 66, Couleur: jaune, autoadhésif |
| Qté. | 200 ST | |
| Type | ESG 6/17 K MC NE WS | Version |
| Référence | 1880120000 | ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 17 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4032248478804 | 66, Couleur: blanc, autoadhésif |
| Qté. | 200 ST | |

ESG 6/15



Longue durée de vie garantie : ESG

Les étiquettes multicolores et multi format disposent d'une couche d'adhésif puissant pour garantir le meilleur maintien possible sur la surface support. Le polyester laminé double résulte en un matériau de base très fin mais extrêmement résistant à la déchirure.

Vos avantages avec MultiMark

- Polyester laminé double
- Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
- Repérage d'équipements & appareillages de design habituel

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ESG 6/15 MM WS | Version |
| Référence | 2619940000 | ESG, Repérage d'équipements et appareillages, 6 x 15 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118626148 | blanc |
| Qté. | 3000 ST | |

ESG 6/17



Longue durée de vie garantie : ESG

Les étiquettes multicolores et multi format disposent d'une couche d'adhésif puissant pour garantir le meilleur maintien possible sur la surface support. Le polyester laminé double résulte en un matériau de base très fin mais extrêmement résistant à la déchirure.

Vos avantages avec MultiMark

- Polyester laminé double
- Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
- Repérage d'équipements & appareillages de design habituel

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | ESG 6/17 MM WS | Version |
| Référence | 2005100000 | ESG, Repérage d'équipements et appareillages, 6 x 17 mm, |
| GTIN (EAN) | 4050118390728 | blanc |
| Qté. | 3000 ST | |

DRL173615L

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Pièces opposées

www.weidmueller.com

Prises femelles



Embases de relais pour les relais DRL de la série D

- 2, 3 et 4 contacts inverseurs
- Raccordement à vis

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | SLD F 2CO | Version |
| Référence | 7760056225 | D-SERIES DRL, Socle relais, Nombre des contacts: 2, Inverseur, |
| GTIN (EAN) | 6944169634017 | Courant permanent: 10 A, Raccordement vissé |
| Qté. | 10 ST | |