

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var.14 (PROFINET) en métal avec insert
RJ45

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Connecteur RJ45 à sertir, Variante 14 métal, Cat.5 (ISO/IEC 11801) |
| Référence | 2768740000 |
| Type | IE-PS-V14M-RJ45-TH-P |
| GTIN (EAN) | 4064675025108 |
| Qté. | 10 Pièce |

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Nº de certificat (cULus) | E316369 |

Dimensions et poids

| | |
|-----------|---------|
| Poids net | 63.99 g |
|-----------|---------|

Températures

| | | |
|-------------------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | Température de fonctionnement | -40 °C...70 °C |
| Température de pose | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|--|--------------------------------------|
| Statut de conformité RoHS | Conforme avec exemption |
| Exemption RoHS (le cas échéant/ connue) | 6c |
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| SCIP | 4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55 |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001121 | ETIM 9.0 | EC001121 |
| ETIM 10.0 | EC001121 | ECLASS 14.0 | 27-44-03-90 |
| ECLASS 15.0 | 27-44-03-90 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| Raccordement 1 | RJ45 | Raccordement 2 | Crimp |
| Description de l'article | Variante 14 métal | Circuit | PROFINET |
| Couleur | autres | Matériau de base du boîtier | Zinc injecté sous pression |
| Diamètre de l'isolation, min. | 1.3 mm | Diamètre de l'isolation, max. | 1.6 mm |
| Catégorie | Cat.5 (ISO/IEC 11801) | Surface du contact | Or sur nickel |
| Diamètre du raccordement, rigide | 0.57...0.64 mm | Section du conducteur, rigide (AWG) | AWG 23...AWG 22 |
| Diamètre du raccordement, flexible | 0.57...0.64 mm | Section du conducteur, flexible (AWG) | AWG 23...AWG 22 |
| Diamètre de la gaine, min. | 5.5 mm | Diamètre de la gaine, max. | 7.5 mm |
| Blindage | Boîtier complet 360° | Degré de protection | IP67 |
| Cycles d'enfichage | 750 | | |

Normes générales

| | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|
| Norme de connecteur | IEC 60603-7, IEC 61076-3-117 Var. 14 | Nº de certificat (cULus) | E316369 |
|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|

Propriétés électriques


| | | | |
|--|----------------|---|----------------------------------|
| Résistance de contact | ≤ 10 mΩ | Rigidité diélectrique, contact - blindage | ≥ 1500 V AC/DC |
| Rigidité diélectrique, contact - contact | ≥ 1000 V AC/DC | PoE / PoE+ | conforme à la norme IEEE 802.3af |

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Capuchons de protection contre la poussière




Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-----------------------------|
| Type | IE-PP-V14P | Version |
| Référence | 1058280000 | Capot de protection boîtier |
| GTIN (EAN) | 4032248799374 | |
| Qté. | 10 ST | |

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliquer sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | ESG 9/11 K MC NE WS | Version |
| Référence | 1857440000 | ESG, Repérage d'quipements et appareillages x 11 mm, PA |
| GTIN (EAN) | 4032248402731 | 66, Couleur: blanc, autoadhésif |
| Qté. | 200 ST | |

IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

RJ45



Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver.1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | IE-PI-RJ45-TH-P | Version |
| Référence | 2768720000 | Mâle RJ45, Insert connecteur à sertir, PROFINET |
| GTIN (EAN) | 4064675024095 | |
| Qté. | 10 ST | |

Presses pour connecteurs modulaires



Presses pour connecteurs modulaires des systèmes WE et DEC

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Trois fonctions en un seul outil

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------------|
| Type | IE-CWZ-RJ45-TH-P | Version |
| Référence | 2614210000 | Presse, Pince à sertir les contacts |
| GTIN (EAN) | 4050118621631 | |
| Qté. | 1 ST | |