



Connecteur débrochable PushPull selon CEI
61076-3-117 Var. 14 (PROFINET) en métal avec insert
RJ45

Informations générales de commande

Version	Connecteur RJ45 à sertir, Variante 14 métal, Cat.5 (ISO/IEC 11801)
Référence	2768740000
Type	IE-PS-V14M-RJ45-TH-P
GTIN (EAN)	4064675025108
Qté.	10 Pièce

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
N° de certificat (cULus)	E316369

Dimensions et poids

Poids net	63.99 g
-----------	---------

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
Température de pose		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	4f3aae94-c2bc-4010-b63b-5b114ba6bd55

Classifications

ETIM 8.0	EC001121	ETIM 9.0	EC001121
ETIM 10.0	EC001121	ECLASS 14.0	27-44-03-90
ECLASS 15.0	27-44-03-90		

Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ45	Raccordement 2	Crimp
Description de l'article	Variante 14 métal	Circuit	PROFINET
Couleur	autres	Matériau de base du boîtier	Zinc injecté sous pression
Diamètre de l#92isolation, min.	1.3 mm	Diamètre de l#92isolation, max.	1.6 mm
Catégorie	Cat.5 (ISO/IEC 11801)	Surface du contact	Or sur nickel
Diamètre du raccordement, rigide	0.57...0.64 mm	Section du conducteur, rigide (AWG)	AWG 23...AWG 22
Diamètre du raccordement, flexible	0.57...0.64 mm	Section du conducteur, flexible (AWG)	AWG 23...AWG 22
Diamètre de la gaine, min.	5.5 mm	Diamètre de la gaine, max.	7.5 mm
Blindage	Boîtier complet 360°	Degré de protection	IP67
Cycles d'enfichage	750		


Normes générales

Norme de connecteur	IEC 60603-7, IEC 61076-3-117 Var. 14	N° de certificat (cULus)	E316369
---------------------	--------------------------------------	--------------------------	---------

Propriétés électriques

Résistance de contact	≤ 10 mΩ	Rigidité diélectrique, contact - blindage	≥ 1500 V AC/DC
Rigidité diélectrique, contact - contact	≥ 1000 V AC/DC	PoE / PoE+	conforme à la norme IEEE 802.3af

Dessins



IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-PP-V14P	Version	
Référence	1058280000	Capot de protection boîtier	
GTIN (EAN)	4032248799374		
Qté.	10 ST		

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 9/11 K MC NE WS	Version	
Référence	1857440000	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 11 mm, PA	
GTIN (EAN)	4032248402731	66, Couleur: blanc, autoadhésif	
Qté.	200 ST		


IE-PS-V14M-RJ45-TH-P

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

RJ45



Inserts RJ45 pour connecteurs à prise de raccordement mâle ver. 1 / 4 / 5 / 14, HDC et boîtiers de jonction IE-OM... ; IE-OP... ; IE-CC...

Informations générales de commande

Type	IE-PI-RJ45-TH-P	Version	
Référence	2768720000	Mâle RJ45, Insert connecteur à sertir, PROFINET	
GTIN (EAN)	4064675024095		
Qté.	10 ST		

Presses pour connecteurs modulaires



Presses pour connecteurs modulaires des systèmes WE et DEC

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre
- Trois fonctions en un seul outil

Informations générales de commande

Type	IE-CWZ-RJ45-TH-P	Version	
Référence	2614210000	Presse, Pince à sertir les contacts	
GTIN (EAN)	4050118621631		
Qté.	1 ST		