


URS CA 100 DUO 4-10MM²

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Référence	2769030000
Type	URS CA 100 DUO 4-10MM²
GTIN (EAN)	4064675026310
Qté.	1 Pièce

URS CA 100 DUO 4-10MM²

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	100 mm	Hauteur (pouces)	3.937 inch
Largeur	160 mm	Largeur (pouces)	6.2992 inch
Poids net	118 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Section de l'embout, max.	10 mm ²	Section de l'embout, min.	4 mm ²
---------------------------	--------------------	---------------------------	-------------------