

HDC-C-HE-SM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Connecteurs industriels étanches, Contact à sertir, Mâle, Section de raccordement du conducteur, max.: 0.3
Référence	2784190000
Type	HDC-C-HE-SM0.3FE
GTIN (EAN)	4064675061120
Qté.	10 Pièce

HDC-C-HE-SM0.3FE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 50 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	6eabd5ae-2d6b-409e-8bdf-87c27ee10e40

Classifications

ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ETIM 10.0	EC000796	ECLASS 14.0	27-44-02-04
ECLASS 15.0	27-44-02-04		

Caractéristiques générales

Longueur de dénudage, raccordement nominal	7.5 mm	Type de raccordement	Raccordement à sertir
Section de raccordement du conducteur, max.	0.3 mm ²	Type	Mâle
Série	HE	Section de raccordement de conducteur	0.3 mm ²
Matériau des contacts	Fer		