

## CUTFIX PRO


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



- Pour la découpe automatique à longueur de fils individuels
- Grande précision de répétition grâce à un entraînement par servomoteur à courant continu
- Interface de commande de la machine de coupe à longueur via un PC compatible IBM

### Informations générales de commande

Version	Machines automatiques, Machine automatique de coupe à longueur
Référence	<a href="#">2797190000</a>
Type	CUTFIX PRO
GTIN (EAN)	4064675213192
Qté.	1 Pièce

## CUTFIX PRO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

Agréments



ROHS Conformance

## Dimensions et poids

Profondeur	250 mm	Profondeur (pouces)	9.8425 inch
Hauteur	250 mm	Hauteur (pouces)	9.8425 inch
Largeur	300 mm	Largeur (pouces)	11.811 inch
Poids net	11000 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

## Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

## Machines automatiques de coupe à longueur

Puissance de raccordement	0.1 kW	Présélection de la quantité max.	Code quantité des pièces modifiable
Entraînement	électrique	Clavier	Écran tactile
Affichage des indicateurs	Affichage LCD	Présélection des longueurs max.	999999 mm
Présélection des longueurs	10 mm	Logiciel	pour échange de données avec ordinateur compatible IBM
Passage (diamètre max.)	Diamètre extérieur 8 mm	Raccordement électrique	100 - 240 V AC / 50/60 Hz
Conducteurs individuels souples/rigides	max. 10 mm <sup>2</sup> / max. 2,5 mm <sup>2</sup>		