## THM MT30X 25.4/12.7 TR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

1

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Les étiquettes THM offrent une qualité d'impression éclatante grâce à la technologie de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent chaque processus de repérage.

- Étiquettes de haute qualité en polyester de différentes couleurs ou étiquettes en papier de faible coût sont disponibles
- Positionnement automatique des étiquettes dans l'imprimante pour un centrage parfait de chaque étiquette.

#### Informations générales de commande

| Version    | THM, Repérage d'équipements et appareillages, 12.7 x 25.4 mm, transparent |
|------------|---|
| Référence  | <u>2798960000</u>   |
| Туре       | THM MT30X 25.4/12.7 TR  |
| GTIN (EAN) | 4064675259886   |
| Qté.       | 10000 Pièce   |

Niveau du catalogue / Dessins

## THM MT30X 25.4/12.7 TR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

| Αa | rém | ents |
|----|-----|------|
|    |     |      |

| ROHS               | Conforme |                     |             |
|--------------------|----------|---------------------|-------------|
| Dimensions et poid | s        |                     |             |
| Profondeur         | 0.08 mm  | Profondeur (pouces) | 0.0031 inch |
| Hauteur            | 12.7 mm  | Hauteur (pouces)    | 0.5 inch    |
| Largeur            | 25.4 mm  | Largeur (pouces)    | 1 inch      |
| Poids net          | 0.07 g   |                     |             |

#### **Températures**

-40...150 °C plage de température d'utilisation

#### Conformité environnementale du produit

| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption                 |
|---------------------------|---|
| REACH SVHC                | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

#### Classifications

| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ETIM 10.0   | EC001288    | ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |             |             |

## Caractéristiques générales

| Adhésif                                   | Colle acrylate                |                      |
|---|-------------------------------|----------------------|
| Version                                   | autoadhésif                   |                      |
| Largeur                                   | 25.4 mm                       |                      |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94       | V-0                           |                      |
| Plage de température d'utilisation, max.  | 150 °C                        |                      |
| Plage de température d'utilisation, min.  | -40 °C                        |                      |
| Couleur                                   | transparent                   |                      |
| Halogène                                  | Non                           |                      |
| Matériau de base                          | Polyester                     |                      |
| Caractères imprimés                       | sans                          |                      |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement       | Rouleau d'étiquettes |
| imprimante compatible                     |                               |                      |
| Nombre de repérages par combinaison       | 1 Label reel = Device markers |                      |
| plage de température d'utilisation        | -40150 °C                     |                      |
| Nombre par rouleau                        | 10000                         |                      |

#### Repérage d'équipements et appareillages

| Halogène | Non |  |  |
|----------|-----|--|--|

2 Niveau du catalogue / Dessins

# Fiche de données

# THM MT30X 25.4/12.7 TR



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

