

US67-PLATE64-STD**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Weidmüller propose des câbles, des fiches, des adaptateurs de montage et des aimants de haute qualité pour la construction professionnelle et industrielle des surveillances des vibrations.

Informations générales de commande

Version	Plaque d'adaptation
Référence	2811910000
Type	US67-PLATE64-STD
GTIN (EAN)	4064675292975
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Dernière date de commande	2025-07-30T00:00:00+02:00

US67-PLATE64-STD

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	64 mm	Profondeur (pouces)	2.5197 inch
Hauteur	11.5 mm	Hauteur (pouces)	0.4528 inch
Largeur	64 mm	Largeur (pouces)	2.5197 inch
Diamètre	64 mm	Poids net	116.16 g

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-20 °C...85 °C
Humidité à la température de fonctionnement	humidité relative 5...95 %, sans condensation		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC003015	ETIM 9.0	EC003015
ETIM 10.0	EC003015	ECLASS 14.0	27-20-14-92
ECLASS 15.0	27-20-14-92		

Données générales

Type d'#92accessoire	Accessoires de montage	Est un accessoire	Oui
----------------------	------------------------	-------------------	-----

Installation

Type de filetage	Métrique
------------------	----------

Dessins

