## SU 10.16 BFSC S 35X12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Illustration du produit





#### Figure similaire

#### Informations générales de commande

| Version            | Connecteur pour circuit imprimé, Vis de fixation |  |  |
|--------------------|--------------------------------------------------|--|--|
| Référence          | <u>2812290000</u>                                |  |  |
| Туре               | SU 10.16 BFSC S 35X12                            |  |  |
| GTIN (EAN)         | 4064675294955                                    |  |  |
| Qté.               | 50 Pièce                                         |  |  |
| Indices de produit |                                                  |  |  |

Niveau du catalogue / Dessins

## SU 10.16 BFSC S 35X12



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

| Agréments                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |             |  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|--|
| ROHS                          | Conforme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |             |  |
|                               | Comornie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |             |  |
| Dimensions et poids           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |             |  |
| Poids net                     | 0.3 g                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                               |             |  |
| 0 1 1/                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |             |  |
| Conformité environnemen       | tale du produit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |             |  |
| Statut de conformité RoHS     | Conforme sans exemption                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |             |  |
| REACH SVHC                    | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                               |             |  |
| Classifications               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |             |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |             |  |
| ETIM 6.0                      | EC002943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ETIM 7.0                      | EC002943    |  |
| ETIM 8.0                      | EC002943                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ECLASS 9.0                    | 27-44-04-92 |  |
| ECLASS 9.1                    | 27-44-04-92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ECLASS 10.0                   | 27-44-04-92 |  |
| ECLASS 11.0                   | 27-46-04-05                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                               |             |  |
| Données des matériaux         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |             |  |
| Matériau des contacts         | Alliage de cuivre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Température de stockage, min. | -40 °C      |  |
| Température de stockage, max. | 70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Tompolatale ac etcenage, min. | 10 0        |  |
| Données nominales selon       | CEI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |             |  |
| testé selon la norme          | IEC 60664-1, IEC 61984                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                               |             |  |
| Emballage                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               | ,           |  |
|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |             |  |
| Longueur VPE                  | 60.00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Largeur VPE                   | 60.00 mm    |  |
| Hauteur VPE                   | 25.00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                               |             |  |
| Note importante               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                               |             |  |
| Conformité IPC                | Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande. |                               |             |  |
| Remarques                     | <ul> <li>Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                 |                               |             |  |

Niveau du catalogue / Dessins