

## SU 10.16 BFSC P 35X 14

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Vis de fixation
Référence	<a href="#">2812340000</a>
Type	SU 10.16 BFSC P 35X 14
GTIN (EAN)	4064675295495
Qté.	50 Pièce
Indices de produit	

**SU 10.16 BFSC P 35X 14**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques**
**Agréments**

ROHS Conforme

**Dimensions et poids**

Poids net 0.35 g

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption  
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0 EC002943

**Données des matériaux**

Matériau des contacts Alliage de cuivre Température de stockage, min. -40 °C  
 Température de stockage, max. 70 °C

**Données nominales selon CEI**

testé selon la norme IEC 60664-1, IEC 61984

**Emballage**

Longueur VPE 60.00 mm Largeur VPE 60.00 mm  
 Hauteur VPE 25.00 mm

**Note importante**

Conformité IPC Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.

Remarques • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months