

SU 10.16 BFSC P 35X 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Connecteur pour circuit imprimé, Vis de fixation
Référence	2812340000
Type	SU 10.16 BFSC P 35X 14
GTIN (EAN)	4064675295495
Qté.	50 Pièce
Indices de produit	

SU 10.16 BFSC P 35X 14

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques
Agréments

ROHS Conforme

Dimensions et poids

Poids net 0.35 g

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption
 REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0 EC002943

Données des matériaux

Matériau des contacts Alliage de cuivre Température de stockage, min. -40 °C
 Température de stockage, max. 70 °C

Données nominales selon CEI

testé selon la norme IEC 60664-1, IEC 61984

Emballage

Longueur VPE 60.00 mm Largeur VPE 60.00 mm
 Hauteur VPE 25.00 mm

Note importante

Conformité IPC Conformité : les produits sont conçus, fabriqués et livrés selon des normes internationales reconnues ; et ils sont conformes aux caractéristiques garanties dans la fiche de données / respectent les propriétés décoratives selon IPC-A-610 « Classe 2 ». Des requêtes supplémentaires sur le produit peuvent être évaluées sur demande.

Remarques • Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity 70%, 36 months