

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Capuchons de protection adaptés aux gammes FieldPower et WIPL avec connecteur rond

Informations générales de commande

Référence	2833850000
Type	PC RC F
GTIN (EAN)	4064675591412

PC RC F

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

UL File Number Search [Site Web UL](#)

N° de certificat (cULus) E307231

Dimensions et poids

Poids net 3 g

Températures

Température de stockage Température de fonctionnement -40 °C...85 °C

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS Conforme sans exemption

REACH SVHC Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002314	ETIM 9.0	EC002314
ETIM 10.0	EC002314	ECLASS 14.0	27-44-02-08
ECLASS 15.0	27-44-02-08		

Caractéristiques techniques câble

Tension d'isolation <500 V (boîtier/PE)

Caractéristiques techniques générales

Matériau de base du boîtier PA 66 Degré de protection IP67

Normes générales

N° de certificat (cULus) E307231

Données générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94 V-2 Degré de protection IP67