PLUG VPU AC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





De nombreux accessoires complètent la gamme de produit

Informations générales de commande

Référence	2855300000	
Туре	PLUG VPU AC	
GTIN (EAN)	4064675533283	
Qté.	10 Pièce	

PLUG VPU AC



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments				
ROHS	Conforme			
Dimensions et poids				
Profondeur	21.5 mm	Profondeur (pouces)	0.8465 inch	
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0.315 inch	
Largeur	11.6 mm	Largeur (pouces)	0.4567 inch	
Poids net	2.1 g			
Températures				
Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C70 °C	
Conformité environneme	entale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemptio	n		
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%			
Classifications				
ETIMA C. O.	F0004007	ETIM 7.0	50004007	
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC001627 EC001627	ETIM 7.0 ETIM 9.0	EC001627 EC001627	
ETIM 8.0 ETIM 10.0	EC001627 EC001627	ECLASS 9.1		
ECLASS 11.0	27-13-08-92	ECLASS 9.1 ECLASS 12.0	27-13-92-90 27-17-90-90	
ECLASS 11.0 ECLASS 13.0	27-13-08-92	ECLASS 12.0 ECLASS 14.0	27-17-90-90	
ECLASS 15.0 ECLASS 15.0	27-17-90-90	ECLASS 14.0	27-17-90-90	
Caractéristiques nomina	iles CEI / EN		_	
Tension nominale (AC)	250 V			
Caractéristiques de racc	ordement télésignalisatio	on		
Section de raccordement du con	ducteur, 0.14 mm²	Longueur de dénudage	8 mm	
rigide, min.				
Type de raccordement	PUSH IN	Section de raccordement du conduct rigide, max.	eur, 1.5 mm²	
Caractéristiques général	es			
Version	Prise mâle, imprimé	Couleur	noir	
Généralités				
Couleur	noir			

Niveau du catalogue / Dessins