


**PLUG VPU AC****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

De nombreux accessoires complètent la gamme de produit

**Informations générales de commande**

Référence	2855300000
Type	<a href="#">PLUG VPU AC</a>
GTIN (EAN)	4064675533283
Oté.	10 Pièce

**PLUG VPU AC**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	21.5 mm	Profondeur (pouces)	0.8465 inch
Hauteur	8 mm	Hauteur (pouces)	0.315 inch
Largeur	11.6 mm	Largeur (pouces)	0.4567 inch
Poids net	2.1 g		

**Températures**

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------	-------------------------------	----------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC001627	ETIM 9.0	EC001627
ETIM 10.0	EC001627	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

**Caractéristiques nominales CEI / EN**

Tension nominale (AC)	250 V
-----------------------	-------

**Caractéristiques de raccordement télésignalisation**

Section de raccordement du conducteur, 0.14 mm <sup>2</sup> rigide, min.	Longueur de dénudage	8 mm
Type de raccordement	PUSH IN	Section de raccordement du conducteur, 1.5 mm <sup>2</sup> rigide, max.

**Caractéristiques générales**

Version	Prise mâle, imprimé	Couleur	noir
---------	---------------------	---------	------

**Généralités**

Couleur	noir
---------	------