

CC-M 15/45 2X3 LRP ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Informations générales de commande**

Version	MetalliCard, Repérage d'’équipements et appareillages, 15 x 45 mm, argent
Référence	2859670000
Type	CC-M 15/45 2X3 LRP ST SDR
GTIN (EAN)	4064675572558
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-12-31T00:00:00+01:00

CC-M 15/45 2X3 LRP ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

Profondeur	0.5 mm
Hauteur	15 mm
Largeur	45 mm
Poids net	0.88 g

Profondeur (pouces)	0.0197 inch
Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur (pouces)	1.7716 inch

Températures

plage de température d'utilisation	-55...130 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288
ECLASS 15.0	27-28-11-04

ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 14.0	27-28-11-04

Caractéristiques générales

Version	Enfichable, avec trou de fixation de 3,5 mm
Largeur	45 mm
Plage de température d'utilisation, max.	130 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C
Couleur	argent
Matériau de base	Acier inox 1.4301
Caractères imprimés	selon demande du client
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement MetalliCard
Taille de plage de repérage	15.2 x 42.2 mm
imprimante compatible	
Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Device markers
plage de température d'utilisation	-55...130 °C

Repérage d'équipements et appareillages

Diamètre du trou de perçage	3.30 mm
-----------------------------	---------

CC-M 15/45 2X3 LRP ST SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Drawings