IE-TO-RJ12-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Informations générales de commande

Version	Mounting rail outlet, RJ12, IP20
Référence	<u>2861240000</u>
Туре	IE-TO-RJ12-C
GTIN (EAN)	4064675579236
Qté.	10 Pièce

IE-TO-RJ12-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

ROHS				
	Conforme			
.	Comernio			
Dimensions et poids			<u> </u>	
Poids net	15 g			
Températures				
Température de stockage		Température de fonctionnement	-40 °C80 °C	
Température de pose		<u> </u>		
Conformité environneme	entale du produit			
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption			
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids			
Classifications	'			
			<u>'</u>	
ETIM 6.0	EC000313	ETIM 7.0	EC000313	
ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313	
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 9.0	27-44-03-20	
ECLASS 9.1	19-17-01-25	ECLASS 10.0	27-44-03-20	
ECLASS 11.0	27-44-03-20	ECLASS 12.0	27-44-03-20	
ECLASS 13.0	27-44-03-20	ECLASS 14.0	27-44-03-20	
ECLASS 15.0	27-44-03-20			
Caractéristiques général	es			
	B140		D140	
Raccordement 1	RJ12	Raccordement 2	RJ12	
Circuit	Prolongateur	Couleur	beige, noir	
Matériau de base du boîtier	Plastique	Surface du contact	Or sur nickel	
Type de montage	TS 35	Blindage	non blindé	
Degré de protection	IP20	Cycles d'enfichage	≥ 200	
Normes générales				

IE-TO-RJ12-C



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Dessins

