

## IE-T0-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Version	Mounting rail outlet, RJ12, IP20
Référence	<a href="#">2861240000</a>
Type	IE-T0-RJ12-C
GTIN (EAN)	4064675579236
Qté.	10 Pièce

## IE-T0-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Poids net	15 g
-----------	------

### Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement	-40 °C...80 °C
Température de pose		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC000313	ETIM 9.0	EC000313
ETIM 10.0	EC000313	ECLASS 14.0	27-44-03-20
ECLASS 15.0	27-44-03-20		

### Caractéristiques générales

Raccordement 1	RJ12	Raccordement 2	RJ12
Circuit	Prolongateur	Couleur	beige, noir
Matériau de base du boîtier	Plastique	Surface du contact	Or sur nickel
Type de montage	TS 35	Blindage	non blindé
Degré de protection	IP20	Cycles d'enfichage	≥ 200

### Normes générales

Norme de connecteur	TIA-1096-A
---------------------	------------

### IE-T0-RJ12-C

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Dessins

