

CC-M 15/45 2X3 LRP ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	MetalliCard, Repérage d'équipements et appareillages, 15 x 45 mm, argent
Référence	2863780000
Type	CC-M 15/45 2X3 LRP ST
GTIN (EAN)	4064675597322
Qté.	500 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-06-30T00:00:00+02:00

CC-M 15/45 2X3 LRP ST

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0197 inch
Hauteur	15 mm	Hauteur (pouces)	0.5906 inch
Largeur	45 mm	Largeur (pouces)	1.7716 inch
Poids net	3.43 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-55...130 °C
------------------------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Version	Enfichable, avec trou de fixation de 3,5 mm			
Largeur	45 mm			
Plage de température d'utilisation, max.	130 °C			
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C			
Couleur	argent			
Matériau de base	Acier inox 1.4301			
Caractères imprimés	vierge			
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MetalliCard		
Taille de plage de repérage	15.2 x 42.2 mm			
imprimante compatible				
Nombre de repérages par combinaison	1 MetalliCard = Device markers			
plage de température d'utilisation	-55...130 °C			

Repérage d'équipements et appareillages

Diamètre du trou de perçage	3.30 mm
-----------------------------	---------

Dessins

