
CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Informations générales de commande

| Version | MetalliCard, Repérage d'équipements et |
|---------------------|---|
| | appareillages, 15 x 45 mm, argent |
| Référence | <u>2863820000</u> |
| Туре | CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE |
| GTIN (EAN) | 4064675597407 |
| Qté. | 500 Pièce |
| Statut de livraison | Cet article ne sera plus disponible à l'avenir. |
| Disponible jusqu'à | 2025-06-30T00:00:00+02:00 |
| | |

CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Conforme

| A | arén | nent | s |
|---|------|------|---|
| _ | 4. 6 | | • |

ROHS

| Dimensions et poids | | | | |
|---------------------|--------|---------------------|-------------|--|
| Profondeur | 0.5 mm | Profondeur (pouces) | 0.0197 inch | |
| Hauteur | 15 mm | Hauteur (pouces) | 0.5906 inch | |
| Largeur | 45 mm | Largeur (pouces) | 1.7716 inch | |
| Poids net | 0.85 g | | | |

Températures

plage de température d'utilisation -55...130 °C

Conformité environnementale du produit

| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
|---------------------------|---|
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | |

Caractéristiques générales

| Version | Enfichable, avec trou de fixation de 3,5 mm | |
|---|---|-------------|
| Largeur | 45 mm | |
| Plage de température d'utilisation, max. | 130 °C | |
| Plage de température d'utilisation, min. | -55 ℃ | |
| Couleur | argent | |
| Matériau de base | Aluminium anodisé | |
| Caractères imprimés | vierge | |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement | MetalliCard |
| Taille de plage de repérage | 15.2 x 42.2 mm | |
| imprimante compatible | | |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 MetalliCard = Device markers | |
| plage de température d'utilisation | -55130 °C | |
| | | |

Repérage d'équipements et appareillages

| du trou de perçage | 3.30 mm | |
|--------------------|---------|--|

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

CC-M 15/45 2X3 LRP AL GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com



