

## FUSE WSFL 22X58 75A 1K5V GPV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A
Référence	<a href="#">2870900000</a>
Type	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	4064675636458
Qté.	10 Pièce

## FUSE WSFL 22X58 75A 1K5V GPV

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Hauteur	58 mm	Hauteur (pouces)	2.2835 inch
Largeur	22 mm	Largeur (pouces)	0.8661 inch
Poids net	50 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

### Élément fusible

Conducteur fusible standard	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Courant	75 A
Tension nominale DC	1500 V	Dissipation de puissance, max.	12.6 W

**FUSE WSFL 22X58 75A 1K5V GPV**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Dessins**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

