

FUSE WSFL 22X58 75A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	Photovoltaïque, Fusible, 1500 V, 22x58, gPV, 75 A
Référence	2870900000
Type	FUSE WSFL 22X58 75A 1K5V GPV
GTIN (EAN)	4064675636458
Qté.	10 Pièce

FUSE WSFL 22X58 75A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Hauteur	58 mm	Hauteur (pouces)	2.2835 inch
Largeur	22 mm	Largeur (pouces)	0.8661 inch
Poids net	50 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC002704	ETIM 9.0	EC002704
ETIM 10.0	EC002704	ECLASS 14.0	27-14-20-02
ECLASS 15.0	27-14-20-02		

Élément fusible

Conducteur fusible standard	IEC 60269-6, gPV (EN 60269-6)	Courant	75 A
Tension nominale DC	1500 V	Dissipation de puissance, max.	12.6 W

FUSE WSFL 22X58 75A 1K5V GPV

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com

