

US67-USB-STICK-BLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Weidmüller propose des câbles, des fiches, des adaptateurs de montage et des aimants de haute qualité pour la construction professionnelle et industrielle des surveillances des vibrations.

Informations générales de commande

Version	Communication module
Référence	2874720000
Type	US67-USB-STICK-BLE
GTIN (EAN)	4064675649526
Qté.	1 Pièce
Statut de livraison	Cet article ne sera plus disponible à l'avenir.
Disponible jusqu'à	2025-07-30T00:00:00+02:00

US67-USB-STICK-BLE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	43 mm	Profondeur (pouces)	1.6929 inch
Hauteur	16 mm	Hauteur (pouces)	0.6299 inch
Largeur	11 mm	Largeur (pouces)	0.4331 inch
Poids net	7 g		

Températures

Température de stockage	-40 °C...85 °C	Température de fonctionnement	-30 °C...85 °C
Humidité à la température de fonctionnement	humidité relative 5...95 %, sans condensation		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000310	ETIM 9.0	EC000310
ETIM 10.0	EC000310	ECLASS 14.0	19-05-01-10
ECLASS 15.0	19-05-01-10		

Données générales

Est une pièce de remplacement	Oui
-------------------------------	-----

Communication

Caractéristique des antennes	intégrée	Portée de communication, max., ligne de 90 m visée	
Portée de communication, max. dans l'atelier	30 m	Module Bluetooth	Bluetooth Low Energy