

KT MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

Version	Outils à couper
Référence	2876460000
Type	KT MINI
GTIN (EAN)	4064675664024
Qté.	1 Pièce

KT MINI

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	9.5 mm
Hauteur	120 mm
Largeur	42 mm
Longueur	120 mm
Poids net	91 g

Profondeur (pouces)	0.374 inch
Hauteur (pouces)	4.7244 inch
Largeur (pouces)	1.6535 inch
Longueur (pouces)	4.7244 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	cf06c250-ed1e-4a45-9c1b-c5c8cbf13bf0

Classifications

ETIM 8.0	EC000142
ETIM 10.0	EC000142
ECLASS 15.0	21-04-47-01

ETIM 9.0	EC000142
ECLASS 14.0	21-04-47-01

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Outil à couper jusqu'à un diamètre extérieur de 12mm
Tension de fonctionnement	0 V

Version	mécanique à une main
---------	----------------------

Outils à couper

Câble cuivre - rigide, max. (AWG)	2 AWG
Câble cuivre - souple, max. (AWG)	6 AWG
Câble cuivre - multibrin, max. (AWG)	4 AWG
Câble cuivre, max. Ø	7 mm
Câble en aluminium mono-filaire max. (mm ²)	35 mm ²
Câble aluminium multibrin, max. (mm ²)	25 mm ²

Câble cuivre - rigide, max.	35 mm ²
Câble cuivre - souple, max.	16 mm ²
Câble cuivre - multibrin, max.	25 mm ²
Tension de fonctionnement	0 V
Câble aluminium multibrin, max. (AWG)	4 AWG
Câble aluminium - multibrin, max. Ø	7 mm