

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



THM MultiMark LPC (centre de traitement du repérage)

- Marquage rapide et efficace des dispositifs et équipements de fonctionnement
- Alignement assisté par laser
- Fonctionnement ergonomique via un interrupteur au pied
- Haute précision de reproduction
- Contrôlé via le logiciel Weidmüller M-Print PRO©

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Transfert thermique, 300 DPI, MultiMark, Etiquettes, Rouleau d'étiquettes
Référence	2878190000
Type	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Qté.	1 Pièce

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	648 mm	Profondeur (pouces)	25.5118 inch
Hauteur	785 mm	Hauteur (pouces)	30.9054 inch
Largeur	466 mm	Largeur (pouces)	18.3464 inch
Poids net	22000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Systèmes de marquage

Type de repère	MultiMark, Etiquettes, Rouleau d'étiquettes	Prérequis pour le système	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Procédé d'impression	Transfert thermique	Interface	USB 2.0, Ethernet
Logiciel	M-Print® PRO	Tension d'alimentation	100...240 V AC
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Vitesse d'impression	max. 150 mm/s
Résolution d'impression, max.	300 DPI	Fonctionnement batterie	Non
Download	M-Print PRO	Inclus dans la livraison	câble USB, Prise Euro, Prise UK, Prise US, Manuel, RIBBON MM-TB 25/360 SW ruban de couleur, DVD avec M-Print® PRO, Noyau du ruban de couleur, Rouleau imprimeur, Applicateur avec unité et tampon laser, Pied de montage, Commutateur au pied, Imprimante

THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ruban encreur




Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Version	
Référence	2005090000	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Qté.	1 ST		

THM MULTIMARK PLUS



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Version	
Référence	2672590000		
GTIN (EAN)	4050118708097		
Qté.	1 ST		