

## THM MULTIMARK LPC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



THM MultiMark LPC (centre de traitement du repérage)

- Marquage rapide et efficace des dispositifs et équipements de fonctionnement
- Alignement assisté par laser
- Fonctionnement ergonomique via un interrupteur au pied
- Haute précision de reproduction
- Contrôlé via le logiciel Weidmüller M-Print PRO©

### Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Transfert thermique, 300 DPI, MultiMark, Etiquettes, Rouleau d'étiquettes
Référence	<a href="#">2878190000</a>
Type	THM MULTIMARK LPC
GTIN (EAN)	4064675667568
Qté.	1 Pièce

## THM MULTIMARK LPC

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	648 mm	Profondeur (pouces)	25.5118 inch
Hauteur	785 mm	Hauteur (pouces)	30.9054 inch
Largeur	466 mm	Largeur (pouces)	18.3464 inch
Poids net	22000 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

## Classifications

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

## Systèmes de marquage

Type de repère	MultiMark, Etiquettes, Rouleau d'étiquettes	Prérequis pour le système	PC with operating system Windows 7, 8 or 10
Procédé d'impression	Transfert thermique	Interface	USB 2.0, Ethernet
Logiciel	M-Print® PRO	Tension d'alimentation	100...240 V AC
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10	Vitesse d'impression	max. 150 mm/s
Résolution d'impression, max.	300 DPI	Fonctionnement batterie	Non
Inclus dans la livraison	câble USB, Prise Euro, Prise UK, Prise US, Manuel, RIBBON MM-TB 25/360 SW ruban de couleur, DVD avec M-Print® PRO, Noyau du ruban de couleur, Rouleau imprimeur, Applicateur avec unité et tampon laser, Pied de montage, Commutateur au pied, Imprimante		

## THM MULTIMARK LPC

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### Ruban encreur




Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

Type	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Version	
Référence	<a href="#">2005090000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118390216		
Qté.	1 ST		

### THM MULTIMARK PLUS



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

Type	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Version	
Référence	<a href="#">2672590000</a>		
GTIN (EAN)	4050118708097		
Qté.	1 ST		