
THM SE-W 25 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





Avec les plaquettes de marquage de sécurité neutres, le marquage conforme à la norme ISO 7010 peut désormais être mis en œuvre de manière flexible et facile.

Informations générales de commande

| Version | Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 25 x 25 mm, jaune |
|------------|---|
| Référence | <u>2885630000</u> |
| Туре | THM SE-W 25 GE |
| GTIN (EAN) | 4064675854234 |
| Qté. | 250 Pièce |

Niveau du catalogue / Dessins

THM SE-W 25 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| | Α | gr | én | 1ei | าts |
|--|---|----|----|-----|-----|
|--|---|----|----|-----|-----|

| ROHS | Conforme | | |
|--------------------|----------|---------------------|-------------|
| Dimensions et poid | s | | 1 |
| Profondeur | 0.1 mm | Profondeur (pouces) | 0.0039 inch |
| Hauteur | 25 mm | Hauteur (pouces) | 0.9842 inch |
| _argeur | 25 mm | Largeur (pouces) | 0.9842 inch |
| Poids net | 0.36 g | | |

Conformité environnementale du produit

| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
|---------------------------|---|
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ETIM 10.0 | EC001288 | ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 | ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 | | _ |

Caractéristiques générales

| Adhésif | Colle polyacrylate | Version | autoadhésif |
|--|--------------------|--|-------------|
| Largeur | 25 mm | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 |
| Plage de température d'utilisation, max. | 110 °C | Plage de température d'utilisation, min. | -50 °C |
| Couleur | jaune | Halogène | Oui |
| Matériau de base | Film vinyle | Caractères imprimés | vierge |
| Agrément selon UL 969 | Oui | | |

Repérage d'équipements et appareillages

| Halogène | Oui | |
|----------|-----|--|

Niveau du catalogue / Dessins

Fiche de données

THM SE-W 25 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com





THM SE-W 25 GE



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type RIBBON MM 84/300 WS Référence 2005040000 GTIN (EAN)

4050118390025

1 ST

Version Ink ribbon

THM MULTIMARK



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

MULTIMARK ROLLER 115 Туре Version Référence 1357420000

GTIN (EAN) 4050118160314

1 ST

THM MULTIMARK PLUS



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

MULTIMARK PLUS ROLLER 1... Version Type

Référence 2672590000 GTIN (EAN) 4050118708097

1 ST

Date de création 26.11.2025 11:14:10 MEZ

4 Niveau du catalogue / Dessins