



Avec les plaquettes de marquage de sécurité neutres, le marquage conforme à la norme ISO 7010 peut désormais être mis en œuvre de manière flexible et facile.

Informations générales de commande

Version	Repérage d'équipements et appareillages, Repérage d'équipements et appareillages, 100 x 100 mm, rouge-blanc
Référence	2885710000
Type	THM SE-P 100 RT/WS
GTIN (EAN)	4064675854319
Qté.	250 Pièce

THM SE-P 100 RT/WS

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	0.1 mm	Profondeur (pouces)	0.0039 inch
Hauteur	100 mm	Hauteur (pouces)	3.937 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3.937 inch
Poids net	2 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ETIM 10.0	EC001288	ECLASS 14.0	27-28-11-04
ECLASS 15.0	27-28-11-04		

Caractéristiques générales

Adhésif	Colle acrylate	Version	autoadhésif
Largeur	100 mm	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Plage de température d'utilisation, max.	110 °C	Plage de température d'utilisation, min.	-50 °C
Couleur	rouge-blanc	Halogène	Oui
Matériau de base	Film vinyle	Caractères imprimés	vierge
Agrément selon UL 969	Oui		

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène	Oui
----------	-----

Dessins

