

SDQ T HANDLE T25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Les conducteurs sertis peuvent être fixés en technologie directe ou par vis en fonction de l'espace de raccordement. Weidmüller propose une large gamme de tourne-vis.

Informations générales de commande

Version	Outils de montage, longueur de la lame: 150 mm
Référence	2888340000
Type	SDQ T HANDLE T25
GTIN (EAN)	4064675875383
Qté.	1 Pièce

SDQ T HANDLE T25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Diamètre	25 mm	Poids net	47.52 g
----------	-------	-----------	---------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC000818	ETIM 9.0	EC000818
ETIM 10.0	EC000818	ECLASS 14.0	21-04-02-27
ECLASS 15.0	21-04-02-27		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Clé à six pans, T25	Version	Poignée en T
--------------------------	---------------------	---------	--------------

Outils à couper

Forme	Clé Allen	Taille	T25
longueur de la lame	150 mm		