

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les kits de sertissage Weidmüller pour couper, dénuder, et sertir les embouts sont parfaitement adaptés au travail d'atelier.

Informations générales de commande

Référence	2903580000
Type	TOP CASE ULTIMATE
GTIN (EAN)	4099986009356
Qté.	1 Pièce

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Caractéristiques techniques

www.weidmueller.com

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	352 mm	Profondeur (pouces)	13.8582 inch
Hauteur	255 mm	Hauteur (pouces)	10.0394 inch
Largeur	465 mm	Largeur (pouces)	18.3071 inch
Poids net	11952 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab

Classifications

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Coffret d'outillage
--------------------------	---------------------

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Dessins

www.weidmueller.com



TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

non équipé



Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les kits de sertissage Weidmüller pour couper, dénuder, et sertir les embouts sont parfaitement adaptés au travail d'atelier.

Informations générales de commande

Type	TOP CASE	Version	
Référence	1345330000	Assortiment box	
GTIN (EAN)	4050118149913		
Qté.	1 ST		

Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version	
Référence	9005000000	Outils, Outil à dénuder et à couper	
GTIN (EAN)	4008190072506		
Qté.	1 ST		

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Pincés combinées isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pincés qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pincés sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pincés ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Type	KBZ 180	Version	
Référence	9046290000	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248356485		
Qté.	1 ST		

Outils à couper



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

Type	KT 8	Version	
Référence	9002650000	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main	
GTIN (EAN)	4008190020163		
Qté.	1 ST		

Pincés téléphoniques isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pincés qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pincés sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pincés ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Type	FRZ S 160	Version	
Référence	9046370000	Pliers	
GTIN (EAN)	4032248357673		
Qté.	1 ST		

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Pincés coupantes latérales isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pincés qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pincés sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pincés ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Type	SE HD 180	Version	
Référence	9046330000	Diagonal-cutting pliers	
GTIN (EAN)	4032248357635		
Qté.	1 ST		

Outils



- Pour le dégainage rapide et précis de câbles pour pièces humides de 8 à 13 mm de Ø, p. ex. câbles NYM, 3 x 1,5 mm² à 5 x 2,5 mm²
- Pas besoin de réglage de la profondeur de coupe
- Parfaitement adapté pour travailler dans les boîtiers de dérivation et de répartition

Informations générales de commande

Type	STRIPPER ROUND TOP	Version	
Référence	9918050000	Sheathing strippers	
GTIN (EAN)	4032248359165		
Qté.	1 ST		

Jeux de clés mâles

Clé mâle en acier chrome vanadium durci, fabriqué selon DIN ISO 2936 L (DIN 911), Traitement de surface de qualité.



Informations générales de commande

Type	SK WSD-S 1,5-10,0	Version	
Référence	9008850000	Mounting tool	
GTIN (EAN)	4032248266609		
Qté.	1 ST		

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Testeur de tension sans contact



- Réagit à partir d'une distance de 4 mm
- Pas besoin de passage de courant grâce à un procédé capacitif
- L'emplacement d'une rupture de câble est détecté avec quelques mm de tolérance seulement
- Détecte les conducteurs sous tension dans les prises, les rouleaux de câble, les répartiteurs, etc.
- Indication : visuelle ainsi que visuelle et sonore
- fonction lampe de poche incluse avec le VT LCL

Informations générales de commande

Type	VT LCL	Version	
Référence	2436670000	Outils de test, Chercheur de câble	
GTIN (EAN)	4050118450033		
Qté.	1 ST		

avec affichage LCD



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplit toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage LCD
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

Informations générales de commande

Type	VT DIGI PRO	Version	
Référence	9918870000	Outils de test, Testeur de tension bipolaire	
GTIN (EAN)	4032248405756		
Qté.	1 ST		

Instruments de mesure



Les outils de précision de Weidmüller sont utilisés dans le monde entier.

Weidmüller assume cette responsabilité et offre des services complets.

Dans le cadre de leur utilisation quotidienne, les outils doivent garantir une qualité de travail constante même après de nombreux cycles d'utilisation. C'est pourquoi Weidmüller propose à ses clients un service de "Certification d'outils". Grâce à ce processus de test, Weidmüller se porte garant du fonctionnement et de la qualité de ses outils.

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	FOLDING RULER	Version
Référence	2683990000	
GTIN (EAN)	4050118702040	
Qté.	1 ST	

Jeux de tournevis



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

Type	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Version
Référence	2749580000	Outils de montage
GTIN (EAN)	4050118896329	
Qté.	1 ST	

Couteau



Weidmüller est un spécialiste du sectionnement des câbles cuivre et aluminium. La gamme des produits couvre aussi bien les pinces coupantes pour petites sections avec transmission directe de la force que les coupe-câbles pour les gros diamètres. L'entraînement mécanique et la forme particulière de la lame réduisent au minimum la force manuelle nécessaire. Avec sa large gamme de coupe-câbles, Weidmüller répond à tous les critères d'une préparation professionnelle des câbles.

Informations générales de commande

Type	SLICER 1K	Version
Référence	9918160000	Cutting blade
GTIN (EAN)	4032248371495	
Qté.	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



Outils à dénuder pour câbles ronds avec isolant PVC

Informations générales de commande

Type	AM 25	Version	
Référence	9001540000	Outils, Outils à dénuder	
GTIN (EAN)	4008190138271		
Qté.	1 ST		

Presse



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Type	WPZ 250	Version	
Référence	2886220000	Pincés de pompe à eau	
GTIN (EAN)	4064675855224		
Qté.	1 ST		

Testeurs de continuité



Les boîtiers plastiques et entièrement isolés des testeurs de continuité résistent aux chocs et sont incassables ce qui leur permet d'être parfaitement adaptés à un usage quotidien dans des conditions sévères. La lampe de poche intégrée permet de trouver facilement et en toute sécurité les câbles défectueux. Le test de continuité peut être signalé par un signal lumineux ou sonore.

Informations générales de commande

Type	VT CTL	Version	
Référence	2436690000	Outils de test, Appareils de test	
GTIN (EAN)	4050118450040		
Qté.	1 ST		

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Clé d'armoire



Les conducteurs sertis peuvent être fixés en technologie directe ou par vis en fonction de l'espace de raccordement. Weidmüller propose une large gamme de tournevis.

Informations générales de commande

Type	CROSS-KEY UNIVERSAL	Version	
Référence	9918130000	Universal key	
GTIN (EAN)	4032248371112		
Qté.	1 ST		

Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ 10 HEX	Version	
Référence	1445070000	Outil de sertissage pour embouts, 0.25mm ² , 10mm ² , Sertissage hexagonal	
GTIN (EAN)	4050118250312		
Qté.	1 ST		

Testeur de tension



Les appareils de test sont indispensables pour la réalisation, la maintenance et la réparation d'installation et d'appareils électriques.

Weidmüller propose une gamme complète d'appareils de test :

de testeurs de tension via pinces de courant à des testeurs de prises de courant et FI. Lors du développement et de la conception Weidmüller tient toujours compte des besoins et de l'expérience de ses clients ce qui rend ses produits parfaitement adaptés à leur utilisation et leur confère un design optimisé et une fiabilité à toute épreuve.

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Informations générales de commande

Type	SD ELEC PRO	Version	
Référence	2855000000	Testeurs de tension, Non	
GTIN (EAN)	4064675530343		
Qté.	1 ST		

Instruments de mesure



Les outils de précision de Weidmüller sont utilisés dans le monde entier.

Weidmüller assume cette responsabilité et offre des services complets.

Dans le cadre de leur utilisation quotidienne, les outils doivent garantir une qualité de travail constante même après de nombreux cycles d'utilisation. C'est pourquoi Weidmüller propose à ses clients un service de "Certification d'outils". Grâce à ce process de test, Weidmüller se porte garant du fonctionnement et de la qualité de ses outils.

Informations générales de commande

Type	FLEXIMET 5 M	Version	
Référence	2534210000	Measuring tape	
GTIN (EAN)	4050118545975		
Qté.	1 ST		

Assortiments d'embouts isolés



Boîte remplie d'embouts isolés:

- Au code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Version	
Référence	9025430000	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN	
GTIN (EAN)	4008190337162		
Qté.	1 ST		

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	STRIPAX 16	Version	
Référence	9005610000	Outils, Outil à dénuder et à couper	
GTIN (EAN)	4008190183875		
Qté.	1 ST		
Type	AM 12	Version	
Référence	9030060000	Outils, Outils à dénuder	
GTIN (EAN)	4008190337827		
Qté.	1 ST		

Crimping tools



- Outils à sertir pour embouts nus et isolés
- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
 - Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ 16	Version	
Référence	9012600000	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 6mm ² , 16mm ² , Sertissage à empreintes	
GTIN (EAN)	4008190035440		
Qté.	1 ST		

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Jeux de tournevis droits



Tournevis SoftFinish Weidmüller pour utilisation générale, lame en alliage haute qualité chrome-vanadium-molybdène-acier entièrement durci, chromé mat.

Informations générales de commande

Type	SD SET T10/15/20/25/30/...	Version
Référence	2749230000	Outils de montage
GTIN (EAN)	4050118895520	
Qté.	1 ST	

Assortiment d'embouts E6,3

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine



Informations générales de commande

Type	BIT-BOX 11	Version
Référence	2748110000	Outils de montage
GTIN (EAN)	4050118894493	
Qté.	1 ST	

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Porte-embout



Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de rechange.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de rechange en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

Informations générales de commande

Type	SD BITHOLDER 1/4	Version	
Référence	2888380000	Outils de montage	
GTIN (EAN)	4064675875420		
Qté.	1 ST		

Instruments de mesure



Les outils de précision de Weidmüller sont utilisés dans le monde entier.

Weidmüller assume cette responsabilité et offre des services complets.

Dans le cadre de leur utilisation quotidienne, les outils doivent garantir une qualité de travail constante même après de nombreux cycles d'utilisation. C'est pourquoi Weidmüller propose à ses clients un service de "Certification d'outils". Grâce à ce process de test, Weidmüller se porte garant du fonctionnement et de la qualité de ses outils.

Informations générales de commande

Type	SPIRIT LEVEL	Version	
Référence	2888400000	Outils, Accessoires	
GTIN (EAN)	4064675875444		
Qté.	1 ST		

TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Scie à métaux



Informations générales de commande

Type	PUK HACKSAW	Version	
Référence	2888390000	Outils, Accessoires	
GTIN (EAN)	4064675875437		
Qté.	1 ST		

Marteau



Informations générales de commande

Type	HAMMER	Version	
Référence	2888420000	Outils, Accessoires	
GTIN (EAN)	4064675875468		
Qté.	1 ST		