

**TOP CASE ULTIMATE****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les kits de sertissage Weidmüller pour couper, dénuder, et sertir les embouts sont parfaitement adaptés au travail d'atelier.

**Informations générales de commande**

Référence	2903580000
Type	<a href="#">TOP CASE ULTIMATE</a>
GTIN (EAN)	4099986009356
Oté.	1 Pièce

**TOP CASE ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	352 mm	Profondeur (pouces)	13.8582 inch
Hauteur	255 mm	Hauteur (pouces)	10.0394 inch
Largeur	465 mm	Largeur (pouces)	18.3071 inch
Poids net	11952 g		

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	7a, 7cl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	ce370778-d0b9-43b0-9509-7f201860cbab

**Classifications**

ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ETIM 10.0	EC000149	ECLASS 14.0	21-04-50-03
ECLASS 15.0	21-04-50-03		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Coffret d'outillage
--------------------------	---------------------

## TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Drawings



**TOP CASE ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****non équipé**

Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les kits de sertissage Weidmüller pour couper, dénuder, et sertir les embouts sont parfaitement adaptés au travail d'atelier.

**Informations générales de commande**

Type	TOP CASE	Version
Référence	<a href="#">1345330000</a>	Assortment box
GTIN (EAN)	4050118149913	
Qté.	1 ST	

**Outils**

- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

**Informations générales de commande**

Type	STRIPAX	Version
Référence	<a href="#">9005000000</a>	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qté.	1 ST	

**TOP CASE ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Accessories****Pinces combinées isolées VDE**

Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

**Informations générales de commande**

Type	KBZ 180	Version
Référence	<a href="#">9046290000</a>	Pliers
GTIN (EAN)	4032248356485	
Qté.	1 ST	

**Outils à couper**

Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

**Informations générales de commande**

Type	KT 8	Version
Référence	<a href="#">9002650000</a>	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qté.	1 ST	

**Pinces téléphoniques isolées VDE**

Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

**Informations générales de commande**

Type	FRZ S 160	Version
Référence	<a href="#">9046370000</a>	Pliers
GTIN (EAN)	4032248357673	
Qté.	1 ST	

## TOP CASE ULTIMATE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessories

### Pince coupante latérale isolée VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

### Informations générales de commande

Type	SE HD 180	Version
Référence	<a href="#">9046330000</a>	Diagonal-cutting pliers
GTIN (EAN)	4032248357635	
Qté.	1 ST	

## Outils



- Pour le dégainage rapide et précis de câbles pour pièces humides de 8 à 13 mm de Ø, p. ex. câbles NYM, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> à 5 x 2,5 mm<sup>2</sup>
- Pas besoin de réglage de la profondeur de coupe
- Parfaitement adapté pour travailler dans les boîtiers de dérivation et de répartition

### Informations générales de commande

Type	STRIPPER ROUND TOP	Version
Référence	<a href="#">9918050000</a>	Sheathing strippers
GTIN (EAN)	4032248359165	
Qté.	1 ST	

## Jeux de clés mâles



Clé mâle en acier chrome vanadium durci, fabriqué selon DIN ISO 2936 L (DIN 911), Traitement de surface de qualité.

### Informations générales de commande

Type	SK WSD-S 1,5-10,0	Version
Référence	<a href="#">9008850000</a>	Mounting tool
GTIN (EAN)	4032248266609	
Qté.	1 ST	

**TOP CASE ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Testeur de tension sans contact**

- Réagit à partir d'une distance de 4 mm
- Pas besoin de passage de courant grâce à un procédé capacitif
- L'emplacement d'une rupture de câble est détecté avec quelques mm de tolérance seulement
- Détecte les conducteurs sous tension dans les prises, les rouleaux de câble, les répartiteurs, etc.
- Indication : visuelle ainsi que visuelle et sonore
- fonction lampe de poche incluse avec le VT LCL

**Informations générales de commande**

Type	VT LCL	Version
Référence	<a href="#">2436670000</a>	Outils de test, Chercheur de câble
GTIN (EAN)	4050118450033	
Qté.	1 ST	

**avec affichage LCD**

La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplisse toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage LCD
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

**Informations générales de commande**

Type	VT DIGI PRO	Version
Référence	<a href="#">9918870000</a>	Outils de test, Testeur de tension bipolaire
GTIN (EAN)	4032248405756	
Qté.	1 ST	

**Instruments de mesure**

Les outils de précision de Weidmüller sont utilisés dans le monde entier.

Weidmüller assume cette responsabilité et offre des services complets.

Dans le cadre de leur utilisation quotidienne, les outils doivent garantir une qualité de travail constante même après de nombreux cycles d'utilisation. C'est pourquoi Weidmüller propose à ses clients un service de "Certification d'outils". Grâce à ce processus de test, Weidmüller se porte garant du fonctionnement et de la qualité de ses outils.

**TOP CASE ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Informations générales de commande**

Type	FOLDING RULER	Version
Référence	<a href="#">2683990000</a>	
GTIN (EAN)	4050118702040	
Qté.	1 ST	

**Jeux de tournevis**

Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

**Informations générales de commande**

Type	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P...	Version
Référence	<a href="#">2749580000</a>	Outils de montage
GTIN (EAN)	4050118896329	
Qté.	1 ST	

**Couteau**

Weidmüller est un spécialiste du sectionnement des câbles cuivre et aluminium. La gamme des produits couvre aussi bien les pinces coupantes pour petites sections avec transmission directe de la force que les coupe-câbles pour les gros diamètres. L'entraînement mécanique et la forme particulière de la lame réduisent au minimum la force manuelle nécessaire. Avec sa large gamme de coupe-câbles, Weidmüller répond à tous les critères d'une préparation professionnelle des câbles.

**Informations générales de commande**

Type	SLICER 1K	Version
Référence	<a href="#">9918160000</a>	Cutting blade
GTIN (EAN)	4032248371495	
Qté.	1 ST	

**TOP CASE ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Outils**

Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC

**Informations générales de commande**

Type	AM 25	Version
Référence	<a href="#">9001540000</a>	Outils, Outils à dégainer
GTIN (EAN)	4008190138271	
Qté.	1 ST	

**Presse**

Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet. Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales. Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900. Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

**Informations générales de commande**

Type	WPZ 250	Version
Référence	<a href="#">2886220000</a>	Pinces de pompe à eau
GTIN (EAN)	4064675855224	
Qté.	1 ST	

**Testeurs de continuité**

Les boîtiers plastiques et entièrement isolés des testeurs de continuité résistent aux chocs et sont incassables ce qui leur permet d'être parfaitement adaptés à un usage quotidien dans des conditions sévères. La lampe de poche intégrée permet de trouver facilement et en toute sécurité les câbles défectueux. Le test de continuité peut être signalé par un signal lumineux ou sonore.

**Informations générales de commande**

Type	VT CTL	Version
Référence	<a href="#">2436690000</a>	Outils de test, Appareils de test
GTIN (EAN)	4050118450040	
Qté.	1 ST	

**TOP CASE ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Clé d'armoire**

Les conducteurs sertis peuvent être fixés en technologie directe ou par vis en fonction de l'espace de raccordement. Weidmüller propose une large gamme de tournevis.

**Informations générales de commande**

Type	CROSS-KEY UNIVERSAL	Version
Référence	<a href="#">9918130000</a>	Universal key
GTIN (EAN)	4032248371112	
Qté.	1 ST	

**Crimping tools**

Outils à sertir pour embouts nus et isolés  
 • Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage  
 • Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

**Informations générales de commande**

Type	PZ 10 HEX	Version
Référence	<a href="#">1445070000</a>	Outil de sertissage pour embouts, 0.25mm <sup>2</sup> , 10mm <sup>2</sup> , Sertissage
GTIN (EAN)	4050118250312	hexagonal
Qté.	1 ST	

**Testeur de tension**

Les appareils de test sont indispensables pour la réalisation, la maintenance et la réparation d'installations et d'appareils électriques.

Weidmüller propose une gamme complète d'appareils de test :  
 de testeurs de tension via pinces de courant à des testeurs de prises de courant et Fl. Lors du développement et de la conception Weidmüller tient toujours compte des besoins et de l'expérience de ses clients ce qui rend ses produits parfaitement adaptés à leur utilisation et leur confère un design optimisé et une fiabilité à toute épreuve.

**TOP CASE ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Informations générales de commande**

Type	SD ELEC PRO	Version
Référence	<a href="#">2855000000</a>	Testeurs de tension, Non
GTIN (EAN)	4064675530343	
Qté.	1 ST	

**Instruments de mesure**

Les outils de précision de Weidmüller sont utilisés dans le monde entier. Weidmüller assume cette responsabilité et offre des services complets. Dans le cadre de leur utilisation quotidienne, les outils doivent garantir une qualité de travail constante même après de nombreux cycles d'utilisation. C'est pourquoi Weidmüller propose à ses clients un service de "Certification d'outils". Grâce à ce processus de test, Weidmüller se porte garant du fonctionnement et de la qualité de ses outils.

**Informations générales de commande**

Type	FLEXIMET 5 M	Version
Référence	<a href="#">2534210000</a>	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
Qté.	1 ST	

**Assortiments d'embouts isolés**

Boîte remplie d'embouts isolés:  
 • Au code couleur Weidmüller  
 • Code couleur DIN

**Informations générales de commande**

Type	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Version
Référence	<a href="#">9025430000</a>	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN
GTIN (EAN)	4008190337162	
Qté.	1 ST	

**TOP CASE ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Outils**

- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

**Informations générales de commande**

Type	STRIPAX 16	Version
Référence	<a href="#">9005610000</a>	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4008190183875	
Qté.	1 ST	
Type	AM 12	Version
Référence	<a href="#">9030060000</a>	Outils, Outils à dégainer
GTIN (EAN)	4008190337827	
Qté.	1 ST	

**Crimping tools****Outils à sertir pour embouts nus et isolés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

**Informations générales de commande**

Type	PZ 16	Version
Référence	<a href="#">9012600000</a>	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 6mm <sup>2</sup> , 16mm <sup>2</sup> , Sertissage
GTIN (EAN)	4008190035440	à empreintes
Qté.	1 ST	

**TOP CASE ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Jeux de tournevis droits**

Tournevis SoftFinish Weidmüller pour utilisation générale, lame en alliage haute qualité chrome-vanadium-molybdène-acier entièrement durci, chromé mat.

**Informations générales de commande**

Type	SD SET T10/15/20/25/30/...	Version
Référence	<a href="#">2749230000</a>	Outils de montage
GTIN (EAN)	4050118895520	
Qté.	1 ST	

**Assortiment d'embouts E6,3**

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine

**Informations générales de commande**

Type	BIT-BOX 11	Version
Référence	<a href="#">2748110000</a>	Outils de montage
GTIN (EAN)	4050118894493	
Qté.	1 ST	

**TOP CASE ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergsstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Accessories****Porte-embout**

Pour un travail précis et efficace et une bonne reproductibilité, il est indispensable de respecter le couple de serrage exact.

Cette une mission parfaite pour les nouveaux tournevis dynamométriques Weidmüller avec leur poignée ergonomique et leur système unique de lame de recharge.

- Modèle compact et particulièrement léger
- Réglage du couple avec outil particulier (livré avec le produit), modification involontaire du réglage impossible
- Ergonomique, taille des poignées adaptée à la plage de couple
- Outils contrôlés unitairement avec numéro d'identification, contrôle qualité à 100% avec justificatif et référence au produit.
- Clic parfaitement audible et perceptible lorsque le couple est atteint ce qui évite des gestes inutiles
- Lames de recharge en acier de haute qualité à faible taux d'usure
- Tous les outils respectent les précisions des normes : EN ISO 6798, BS EN 26789, ASME B107.14M
- Précision +/- 6% de la valeur de l'échelle réglée

**Informations générales de commande**

Type	SD BITHOLDER 1/4	Version
Référence	<a href="#">2888380000</a>	Outils de montage
GTIN (EAN)	4064675875420	
Qté.	1 ST	

**Instruments de mesure**

Les outils de précision de Weidmüller sont utilisés dans le monde entier.

Weidmüller assume cette responsabilité et offre des services complets.

Dans le cadre de leur utilisation quotidienne, les outils doivent garantir une qualité de travail constante même après de nombreux cycles d'utilisation. C'est pourquoi Weidmüller propose à ses clients un service de "Certification d'outils". Grâce à ce process de test, Weidmüller se porte garant du fonctionnement et de la qualité de ses outils.

**Informations générales de commande**

Type	SPIRIT LEVEL	Version
Référence	<a href="#">2888400000</a>	Outils, Accessoires
GTIN (EAN)	4064675875444	
Qté.	1 ST	

**TOP CASE ULTIMATE**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

**Accessories**

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Scie à métaux****Informations générales de commande**

Type	PUK HACKSAW	Version
Référence	<a href="#">2888390000</a>	Outils, Accessoires
GTIN (EAN)	4064675875437	
Qté.	1 ST	

**Marteau****Informations générales de commande**

Type	HAMMER	Version
Référence	<a href="#">2888420000</a>	Outils, Accessoires
GTIN (EAN)	4064675875468	
Qté.	1 ST	