

PZ 2.5 S**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Outils à sertir pour embouts nus et isolés**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Version	0.14mm ² , 2.5mm ² , Sertissage trapézoïdal
Référence	2903690000
Type	PZ 2.5 S
GTIN (EAN)	4099986027008
Qté.	1 Pièce

PZ 2.5 S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Technical data

Dimensions et poids

Profondeur	31 mm
Hauteur	70 mm
Largeur	160 mm
Longueur	160 mm
Poids net	290.6 g

Profondeur (pouces)	1.2205 inch
Hauteur (pouces)	2.7559 inch
Largeur (pouces)	6.2992 inch
Longueur (pouces)	6.2992 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2159813b-98fd-4068-b62a-bc89a046c012

Classifications

ETIM 8.0	EC000168
ETIM 10.0	EC000168
ECLASS 15.0	21-04-38-11

ETIM 9.0	EC000168
ECLASS 14.0	21-04-38-11

Caractéristiques techniques

Version	mécanique, sans compartiment amovible
---------	---------------------------------------

Description du contact

Type de contact	Cosses tubulaires avec et sans isolant en plastique
Section du conducteur min. AWG	AWG 26
Plage de sertissage, min.	0.14 mm ²

Section du conducteur max. AWG	AWG 14
Plage de sertissage, max.	2.5 mm ²

Données de l'outil - sertissage

Section de l'embout, max.	2.5 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage trapézoïdal

Section de l'embout, min.	0.14 mm ²
---------------------------	----------------------