

**VPU AC FB 16-2****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Informations générales de commande**

Référence	2904360000
Type	<a href="#">VPU AC FB 16-2</a>
GTIN (EAN)	4099986009769
Qté.	10 Pièce

**VPU AC FB 16-2**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergsstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Technical data****Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Dimensions et poids**

Profondeur	14.7 mm	Profondeur (pouces)	0.5787 inch
Hauteur	16.8 mm	Hauteur (pouces)	0.6614 inch
Largeur	108 mm	Largeur (pouces)	4.252 inch
Poids net	6.58 g		

**Températures**

Température de stockage	Température de fonctionnement
-------------------------	-------------------------------

**Conformité environnementale du produit**

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

**Classifications**

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

**Caractéristiques nominales CEI / EN**

Nombre de pôles	2
-----------------	---

**Caractéristiques générales**

Couleur	gris
---------	------

**Caractéristiques de raccordement**

Pas en mm (P)	17.80 mm
---------------	----------

**Généralités**

Nombre de pôles	2	Couleur	gris
-----------------	---	---------	------