


## VPU AC FB 16-2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Informations générales de commande

Référence	2904360000
Type	<a href="#">VPU AC FB 16-2</a>
GTIN (EAN)	4099986009769
Qté.	10 Pièce

## VPU AC FB 16-2

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	14.7 mm	Profondeur (pouces)	0.5787 inch
Hauteur	16.8 mm	Hauteur (pouces)	0.6614 inch
Largeur	108 mm	Largeur (pouces)	4.252 inch
Poids net	6.58 g		

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
-------------------------	-------------------------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC002496	ETIM 9.0	EC002496
ETIM 10.0	EC002496	ECLASS 14.0	27-17-90-90
ECLASS 15.0	27-17-90-90		

## Caractéristiques nominales CEI / EN

Nombre de pôles	2
-----------------	---

## Caractéristiques générales

Couleur	gris
---------	------

## Caractéristiques de raccordement

Pas en mm (P)	17.80 mm
---------------	----------

## Généralités

Nombre de pôles	2	Couleur	gris
-----------------	---	---------	------