

## HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



La gaine thermorétractable est imprimable sur 2 faces et peut être utilisée pour marquer et isoler des câbles et des fils. Le matériau thermorétractable flexible permet un ajustement ferme et précis autour du conducteur, d'où un gain de place.

### Informations générales de commande

Version	TwinMark, Repères de fils et de câbles, 1.2 - 2.4 mm, blanc
Référence	<a href="#">2904850000</a>
Type	HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M
GTIN (EAN)	4099986685147
Qté.	1 Pièce

## HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Profondeur	0.5 mm	Profondeur (pouces)	0.0197 inch
Largeur	4.2 mm	Largeur (pouces)	0.1654 inch
Longueur	75000 mm	Longueur (pouces)	2952.75 inch
Poids net	208 g		

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

## Caractéristiques générales

Type d'impression	vierge		
Largeur	4.2 mm		
Plage de température d'utilisation, max.	105 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-55 °C		
Couleur	blanc		
Halogène	Non		
Longueur	75000 mm		
Matériau de base	Polyoléfine		
Caractères imprimés	sans		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	Rouleau de gaine thermorétractable	
imprimante compatible			
Nombre de repérages par combinaison	1 Shrink sleeve reel = Conductor and cable markers		

## Repères de fils et de câbles

Halogène	Non	Section de raccordement du conducteur, 0.5 mm <sup>2</sup> max.
Section de raccordement du conducteur, 0.25 mm <sup>2</sup> min.		Diamètre extérieur du conducteur, max. 2.4 mm
Diamètre extérieur du conducteur, min. 1.2 mm		Diamètre extérieur du conducteur 1.2 - 2.4 mm
Section de raccordement de conducteur 0.25 - 0.5 mm <sup>2</sup>		

### HSS-HF 1.2-2.4 EL W75M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

## Accessoires

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

### Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

Type	RIBBON MM-HS 60/300 SW	Version	
Référence	<a href="#">2448880000</a>	Ink ribbon	
GTIN (EAN)	4050118462944		
Qté.	1 ST		