

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

**Routeurs de sécurité industriel Weidmüller**

- Des réseaux sécurisés
- Pare-feu d'inspection de paquets avec état
- IP/Port - Transfert
- Segmentation du réseau
- Intégration facile des réseaux de machines dans les réseaux de fabrication grâce à 1: 1 NAT
- Télémaintenance sécurisée et aisée grâce au service d'accès à distance u-link de Weidmüller
- Activer des architectures de réseau modulaires et futures avec un routage statique et dynamique
- Sécuriser la communication sur Internet en utilisant IPsec et OpenVPN
- Connexion Internet fiable, même sans accès Internet sur place, grâce au modem cellulaire 4G/LTE intégré
- Flexibilité totale grâce aux interfaces Fast Ethernet et Gigabit Ethernet allant de 2 à 4 ports.

Informations générales de commande

Version	Router smartcard,
Référence	290982000
Type	IE-EBR-SMARTCARD-SR
GTIN (EAN)	4099986227361
Qté.	1 Pièce

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Poids net	6 g
-----------	-----

Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
-------------------------	-------------------------------

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Classifications

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		

Caractéristiques techniques

Prise en charge dans le modèle routeur	Révision matérielle	AA
	Modèle de routeur pris en charge	IE-SR-4GT, IE-SR-4GT-LTE/4G-EU, IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA
	Révision matérielle	AI
	Modèle de routeur pris en charge	IE-SR-4TX
	Révision matérielle	AJ
	Modèle de routeur pris en charge	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU, IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA
	Révision matérielle	AA
	Modèle de routeur pris en charge	IE-SR-4GT-M

Utilisation	Carte de mémoire pour sauvegarder et charger un fichier de configuration de routeur
-------------	---

Note importante

Informations sur le produit	Veuillez noter la compatibilité de la révision matérielle du routeur avec la carte SCM.
-----------------------------	---

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergsstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessories**Ethernet**

- Adapté à la cat. 5 (jusqu'à 100 MHz) et cat. 6 (jusqu'à 250 MHz classe E)
- Indiqué pour PoE+ (selon IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt types 3 et 4)
- Protection de toutes les paires de fils
- Raccordement sur prises RJ45
- Boîtier métallique

Informations générales de commande

Type	VDATA CAT6	Version
Référence	1348590000	Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,
GTIN (EAN)	4050118153002	802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4
Qté.	1 ST	

Kit pour installation en rack 19"

- Pour la confection d'appareils conformes DIN sur racks 19"

**Informations générales de commande**

Type	RM-KIT	Version
Référence	1241440000	Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN)	4050118029154	
Qté.	1 ST	

IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessories

Industrial Security Router



- Routeurs de sécurité industriel Weidmüller
- Des réseaux sécurisés
 - Pare-feu d'inspection de paquets avec état
 - IP/Port - Transfert
 - Segmentation du réseau
 - Intégration facile des réseaux de machines dans les réseaux de fabrication grâce à 1: 1 NAT
 - Télémaintenance sécurisée et aisée grâce au service d'accès à distance u-link de Weidmüller
 - Activer des architectures de réseau modulaires et futures avec un routage statique et dynamique
 - Sécuriser la communication sur Internet en utilisant IPsec et OpenVPN
 - Connexion Internet fiable, même sans accès Internet sur place, grâce au modem cellulaire 4G/LTE intégré
 - Flexibilité totale grâce aux interfaces Fast Ethernet et Gigabit Ethernet allant de 2 à 4 ports.

Informations générales de commande

Type	IE-SR-4GT	Version
Référence	2873910000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647676	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Qté.	1 ST	
Type	IE-SR-4GT-LTE/4G-EU	Version
Référence	2873920000	Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G/2G), Modèle UE, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647683	
Qté.	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Type	IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA	Version
Référence	2873930000	Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G), Modèle US/EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647690	
Qté.	1 ST	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Type	IE-SR-4GT-M	Version
Référence	2990450000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4099986863521	10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
Qté.	1 ST	
Type	IE-SR-4TX	Version
Référence	2751270000	Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118899955	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Qté.	1 ST	
Type	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU	Version
Référence	2751280000	Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G/2G), Modèle UE, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
GTIN (EAN)	4050118899962	
Qté.	1 ST	
Type	IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA	Version
Référence	2739630000	Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G), Modèle global, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
GTIN (EAN)	4050118890365	
Qté.	1 ST	