

## IE-EBR-SMARTCARD-SR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)



### Routeurs de sécurité industriel Weidmüller

- Des réseaux sécurisés
- Pare-feu d'inspection de paquets avec état
- IP/Port - Transfert
- Segmentation du réseau
- Intégration facile des réseaux de machines dans les réseaux de fabrication grâce à 1: 1 NAT
- Télémaintenance sécurisée et aisée grâce au service d'accès à distance u-link de Weidmüller
- Activer des architectures de réseau modulaires et futures avec un routage statique et dynamique
- Sécuriser la communication sur Internet en utilisant IPsec et OpenVPN
- Connexion Internet fiable, même sans accès Internet sur place, grâce au modem cellulaire 4G/LTE intégré
- Flexibilité totale grâce aux interfaces Fast Ethernet et Gigabit Ethernet allant de 2 à 4 ports.

### Informations générales de commande

Version	Router smartcard,
Référence	<a href="#">2909820000</a>
Type	IE-EBR-SMARTCARD-SR
GTIN (EAN)	409998622736 1
Qté.	1 Pièce

## IE-EBR-SMARTCARD-SR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Dimensions et poids

Poids net	6 g
-----------	-----

## Températures

Température de stockage	Température de fonctionnement
-------------------------	-------------------------------

## Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

## Classifications

ETIM 8.0	EC001068	ETIM 9.0	EC001068
ETIM 10.0	EC001068	ECLASS 14.0	19-17-03-04
ECLASS 15.0	19-17-03-04		

## Caractéristiques techniques

Prise en charge dans le modèle routeur	Révision matérielle	AA
	Modèle de routeur pris en charge	<a href="#">IE-SR-4GT</a> , <a href="#">IE-SR-4GT-LTE/4G-EU</a> , <a href="#">IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA</a>
	Révision matérielle	AI
	Modèle de routeur pris en charge	<a href="#">IE-SR-4TX</a>
	Révision matérielle	AJ
	Modèle de routeur pris en charge	<a href="#">IE-SR-4TX-LTE/4G-EU</a> , <a href="#">IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA</a>
Utilisation	Révision matérielle	AA
	Modèle de routeur pris en charge	<a href="#">IE-SR-4GT-M</a>

## Note importante

Informations sur le produit	Veuillez noter la compatibilité de la révision matérielle du routeur avec la carte SCM.
-----------------------------	---

## IE-EBR-SMARTCARD-SR

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Ethernet



- Adapté à la cat. 5 (jusqu'à 100 MHz) et cat. 6 (jusqu'à 250 MHz classe E)
- Indiqué pour PoE+ (selon IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt types 3 et 4)
- Protection de toutes les paires de fils
- Raccordement sur prises RJ45
- Boîtier métallique

## Informations générales de commande

Type	VDATA CAT6	Version	
Référence	<a href="#">1348590000</a>	Terminal rail fixing, Surge protection, Cat.6, PoE, 802.3 bt at Type 1,	
GTIN (EAN)	4050118153002	802.3 bt at Type 2, 802.3 bt at Type 3, 802.3 bt at Type 4	
Qté.	1 ST		

## Kit pour installation en rack 19"

- Pour la confection d'appareils conformes DIN sur racks 19"



## Informations générales de commande

Type	RM-KIT	Version	
Référence	<a href="#">1241440000</a>	Kit for 19"-rack mounting	
GTIN (EAN)	4050118029154		
Qté.	1 ST		

## IE-EBR-SMARTCARD-SR

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

## Accessoires

www.weidmueller.com

## Industrial Security Router



Routeurs de sécurité industriel Weidmüller

- Des réseaux sécurisés
- Pare-feu d'inspection de paquets avec état
- IP/Port - Transfert
- Segmentation du réseau
- Intégration facile des réseaux de machines dans les réseaux de fabrication grâce à 1: 1 NAT
- Télémaintenance sécurisée et aisée grâce au service d'accès à distance u-link de Weidmüller
- Activer des architectures de réseau modulaires et futures avec un routage statique et dynamique
- Sécuriser la communication sur Internet en utilisant IPsec et OpenVPN
- Connexion Internet fiable, même sans accès Internet sur place, grâce au modem cellulaire 4G/LTE intégré
- Flexibilité totale grâce aux interfaces Fast Ethernet et Gigabit Ethernet allant de 2 à 4 ports.

## Informations générales de commande

Type	IE-SR-4GT	Version
Référence	<a href="#">2873910000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647676	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Qté.	1 ST	
Type	IE-SR-4GT-LTE/4G-EU	Version
Référence	<a href="#">2873920000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G/2G), Modèle UE, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647683	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Qté.	1 ST	
Type	IE-SR-4GT-LTE/4G-USEMEA	Version
Référence	<a href="#">2873930000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G), Modèle US/EMEA, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4064675647690	10/100/1000BaseT(X), IP20, -25 °C...70 °C
Qté.	1 ST	
Type	IE-SR-4GT-M	Version
Référence	<a href="#">2990450000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, Gigabit Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4099986863521	10/100/1000BaseT(X), DNV, IP20, -25 °C...70 °C
Qté.	1 ST	
Type	IE-SR-4TX	Version
Référence	<a href="#">2751270000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, Fast Ethernet, 4x RJ45
GTIN (EAN)	4050118899955	10/100BaseT(X), IP30, -30 °C...70 °C
Qté.	1 ST	
Type	IE-SR-4TX-LTE/4G-EU	Version
Référence	<a href="#">2751280000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G/2G), Modèle UE, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X),
GTIN (EAN)	4050118899962	IP30, -30 °C...70 °C
Qté.	1 ST	
Type	IE-SR-4TX-LTE/4G-USEMEA	Version
Référence	<a href="#">2739630000</a>	Security/NAT/VPN/U-link Router, avec modem multibande intégré (4G/3G), Modèle global, Fast Ethernet, 4x RJ45 10/100BaseT(X),
GTIN (EAN)	4050118890365	IP30, -30 °C...70 °C
Qté.	1 ST	