

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	2912420000
Type	CRIMPFIX R VARIO PZ3
GTIN (EAN)	4099986535992
Qté.	1 Pièce

CRIMPFIX R VARIO PZ3

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	485 mm	Profondeur (pouces)	19.0944 inch
Hauteur	565 mm	Hauteur (pouces)	22.2441 inch
Largeur	335 mm	Largeur (pouces)	13.189 inch
Poids net	22000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme avec exemption
Exemption RoHS (le cas échéant/ connue)	6c, 7a, 7cI
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d2df479e-2b79-4e98-adc7-b03577df98ae

Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Entraînement	Électro-pneumatique	Section de l'embout, max.	2.5 mm ²
Section de l'embout, min.	0.5 mm ²	Plage de sertissage, max.	2.5 mm ²
Plage de sertissage, min.	0.5 mm ²	Consommables	Cosses tubulaires en rouleaux