

## URS CA 100 DUO S 4+10 MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

### Informations générales de commande

Version	Machines automatiques, Pièce de rechange
Référence	<a href="#">2912440000</a>
Type	URS CA 100 DUO S 4+10 MM
GTIN (EAN)	4099986536012
Qté.	1 Pièce

## URS CA 100 DUO S 4+10 MM

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

### Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

### Dimensions et poids

Hauteur	100 mm	Hauteur (pouces)	3.937 inch
Poids net	1500 g		

### Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

### Classifications

ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ETIM 10.0	EC002778	ECLASS 14.0	17-13-01-01
ECLASS 15.0	17-13-01-01		

### Machines automatiques de dénudage/sertissage

Section de l'embout, max.	10 mm <sup>2</sup>	Section de l'embout, min.	4 mm <sup>2</sup>
Consommables	avec isolants		