

URS CA 100 DUO S 6+10 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | Machines automatiques, Pièce de rechange |
| Référence | 2912450000 |
| Type | URS CA 100 DUO S 6+10 MM |
| GTIN (EAN) | 4099986536029 |
| Qté. | 1 Pièce |

URS CA 100 DUO S 6+10 MM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|--------|------------------|------------|
| Hauteur | 100 mm | Hauteur (pouces) | 3.937 inch |
| Poids net | 1500 g | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|---------------------------|---|
| Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
| REACH SVHC | Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0 | EC002778 | ETIM 9.0 | EC002778 |
| ETIM 10.0 | EC002778 | ECLASS 14.0 | 17-13-01-01 |
| ECLASS 15.0 | 17-13-01-01 | | |

Machines automatiques de dénudage/sertissage

| | | | |
|---------------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|
| Section de l'embout, max. | 10 mm ² | Section de l'embout, min. | 6 mm ² |
| Consommables | avec isolants | | |