## **U-OS-CODESYS-BASIC-L**



Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Illustration du produit



### Informations générales de commande

	<u> </u>	
Référence	2924030000	
Туре	U-OS-CODESYS-BASIC-L	
Qté.	1 Pièce	

Niveau du catalogue / Dessins

## **U-OS-CODESYS-BASIC-L**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

Dimensions et poids			
Poids net	0 g		
Conformité environnementale	du produit		,
Neste de la conformació De UC	Non-affecté		
Statut de conformité RoHS REACH SVHC	Non affecté Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % er	noide	
ILACIT SVIIC	Tas de SVITC au-dessus de 0,1 70 et	i polus	
nformations sur la licence			
nstances de bus de terrain supplémentaires, max.	Cas de protocoles de bus de terrair	n ultérieurs	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	Nombre d'instances prises en char	ge, max.	2
Nombre de canaux d'entrée/sortie pris en charge, max.	256		
aille de code binaire générée, max.	3 MB		
icence de logiciel de visualisation	Nom de la licence du logiciel de vis incluse	sualisation	CODESYS-VISU-S
	Nombre des points de données dis max.	ponibles,	128 points de données
	Nom de la licence de logiciel de vis pouvant être réservée en plus	sualisation	U-OS-CODESYS-VISU-M
	Nombre des points de données dis max.	ponibles,	2048 points de données
	Nom de la licence de logiciel de vis pouvant être réservée en plus	sualisation	U-OS-CODESYS-VISU-L
	Nombre des points de données dis max.	ponibles,	4096 points de données
	Nom de la licence de logiciel de vis pouvant être réservée en plus	sualisation	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	Nombre des points de données dis max.	ponibles,	8 192 points de données
	Nom de la licence de logiciel de vis pouvant être réservée en plus	sualisation	U-OS-CODESYS-VISU-XXL
	Nombre des points de données dis max.	ponibles,	points de données illimités
icence de logiciel de communication	Nom de la licence de logiciels de communication incluse		CODESYS-Communication S
	Nombre des points de données disponibles, max.		512 points de données
	Nom de la licence de logiciels de communication pouvant être réservée en plus		U-OS-CODESYS-Communication M
	Nombre des points de données disponibles, max.		4096 points de données
	Nom de la licence de logiciels de communication pouvant être réservée en plus		U-OS-CODESYS-Communication XXL
	Nombre des points de données disponibles, max.		points de données illimités
nstances de bus de terrain Ethernet électionnables	Instances de protocoles de bus de terrain Ethernet		EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter
	Nombre d'instances prises en char	ge, max.	0
Classifications			
TIM CO	5000000	7.0	F0000000
ETIM 6.0 ETIM 8.0	EC000809 ETIM EC000809 ETIM		EC000809 EC000809

Date de création 31.10.2025 05:42:40 MEZ

Niveau du catalogue / Dessins

### **U-OS-CODESYS-BASIC-L**



#### Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26 D-32758 Detmold Germany

www.weidmueller.com

# Caractéristiques techniques

ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 9.0	27-24-25-01
ECLASS 9.1	27-24-25-01	ECLASS 10.0	27-24-25-01
ECLASS 11.0	27-24-25-01	ECLASS 12.0	27-24-25-01
ECLASS 13.0	27-24-25-01	ECLASS 14.0	27-24-25-01
ECLASS 15.0	27-24-25-01		

### Configuration minimale requise

Exigences système requises pour l'application u-OS CODESYS Runtime SL	Nom du logiciel	CODESYS Development System
	Version logicielle supportée	3.5.19.10 ou supérieure
	Licence nécessaire	Non
	Nom du logiciel	CODESYS Control SL Package for Weidmueller u- OS
	Version logicielle supportée	4.7.0 ou supérieure
	Licence nécessaire	Non
Version d'exécution sur l'appareil à	Nom du logiciel	u-OS App CODESYS Runtime SL
licencier	Version logicielle supportée	4.9.0.0 ou supérieure
	Licence appareil unique nécessaire	Oui

Niveau du catalogue / Dessins