

U-OS-CODESYS-STANDARD-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit



Informations générales de commande

Référence	2924040000
Type	U-OS-CODESYS-STANDARD-S
Qté.	1 Pièce

U-OS-CODESYS-STANDARD-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Technical data**Dimensions et poids**

Poids net	0 g
-----------	-----

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Pas de SVHC au-dessus de 0,1 % en poids

Informations sur la licence

Instances de bus de terrain supplémentaires, max.	Cas de protocoles de bus de terrain ultérieurs	CANopen Manager / CANopen Device / PROFIBUS Master / PROFIBUS Slave / Modbus TCP Client / Modbus TCP Server / Modbus RTU Master / Modbus RTU Device
	Nombre d'instances prises en charge, max.	4
Nombre de canaux d'entrée/sortie pris en charge, max.	512	
Taille de code binaire générée, max.	3 MB	
Licence de logiciel de visualisation	Nom de la licence du logiciel de visualisation incluse	CODESYS-VISU-S
	Nombre des points de données disponibles, max.	128 points de données
	Nom de la licence de logiciel de visualisation pouvant être réservée en plus	U-OS-CODESYS-VISU-M
	Nombre des points de données disponibles, max.	2048 points de données
	Nom de la licence de logiciel de visualisation pouvant être réservée en plus	U-OS-CODESYS-VISU-L
	Nombre des points de données disponibles, max.	4096 points de données
	Nom de la licence de logiciel de visualisation pouvant être réservée en plus	U-OS-CODESYS-VISU-XL
	Nombre des points de données disponibles, max.	8 192 points de données
	Nom de la licence de logiciel de visualisation pouvant être réservée en plus	U-OS-CODESYS-VISU-XXL
	Nombre des points de données disponibles, max.	points de données illimités
Licence de logiciel de communication	Nom de la licence de logiciels de communication incluse	CODESYS-Communication S
	Nombre des points de données disponibles, max.	512 points de données
	Nom de la licence de logiciels de communication pouvant être réservée en plus	U-OS-CODESYS-Communication M
	Nombre des points de données disponibles, max.	4096 points de données
	Nom de la licence de logiciels de communication pouvant être réservée en plus	U-OS-CODESYS-Communication XXL
	Nombre des points de données disponibles, max.	points de données illimités
Instances de bus de terrain Ethernet sélectionnables	Instances de protocoles de bus de terrain Ethernet	EtherCAT Manager / PROFINET Controller / PROFINET Device / EtherNet/IP Scanner / EtherNet/IP Adapter
	Nombre d'instances prises en charge, max.	1

Classifications

ETIM 8.0	EC000809	ETIM 9.0	EC000809
ETIM 10.0	EC000809	ECLASS 14.0	27-24-25-01

U-OS-CODESYS-STANDARD-S

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Technical data

www.weidmueller.com

ECLASS 15.0

27-24-25-01

Configuration minimale requise

Exigences système requises pour l'application u-OS CODESYS Runtime SL

Nom du logiciel	CODESYS Development System
Version logicielle supportée	3.5.19.10 ou supérieure
Licence nécessaire	Non
Nom du logiciel	CODESYS Control SL Package for Weidmüller u-OS
Version logicielle supportée	4.7.0 ou supérieure
Licence nécessaire	Non

Version d'exécution sur l'appareil à licencier	Nom du logiciel	u-OS App CODESYS Runtime SL
	Version logicielle supportée	4.9.0.0 ou supérieure
	Licence appareil unique nécessaire	Oui