

TC INL THIRD 10**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com

Inspirés par les méthodes de management Lean et 5S, les inserts en mousse de Weidmüller garantissent un espace de travail efficace et bien rangé. Conçus selon un principe modulaire, ils offrent de nombreux avantages et peuvent être choisis selon des besoins spécifiques.

Informations générales de commande

Référence	2929300000
Type	TC INL THIRD 10
GTIN (EAN)	4099986664081
Oté.	1 Pièce

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	50 mm
Hauteur	446 mm
Largeur	200 mm
Poids net	532.07 g

Profondeur (pouces)	1.9685 inch
Hauteur (pouces)	17.559 inch
Largeur (pouces)	7.874 inch

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Non affecté
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Classifications

ETIM 8.0	EC011819
ETIM 10.0	EC011819
ECLASS 15.0	21-07-04-12

ETIM 9.0	EC011819
ECLASS 14.0	21-07-04-12

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Mousse de protection pour clés
--------------------------	--------------------------------

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Torx®



Les conducteurs sertis peuvent être fixés en technologie directe ou par vis en fonction de l'espace de raccordement. Weidmüller propose une large gamme de tournevis.

Informations générales de commande

Type	SDQ T HANDLE T15	Version
Référence	2888320000	Outils de montage, longueur de la lame: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875369	
Qté.	1 ST	
Type	SDQ T HANDLE T20	Version
Référence	2888330000	Outils de montage, longueur de la lame: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875376	
Qté.	1 ST	
Type	SDQ T HANDLE T25	Version
Référence	2888340000	Outils de montage, longueur de la lame: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875383	
Qté.	1 ST	
Type	SDQ T HANDLE T27	Version
Référence	2888350000	Outils de montage, longueur de la lame: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875390	
Qté.	1 ST	
Type	SDQ T HANDLE T30	Version
Référence	2888360000	Outils de montage, longueur de la lame: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875406	
Qté.	1 ST	

Tournevis Torx® TR (résistant aux chocs)



Torx® Tournevis TH avec trou de centrage à l'extrémité de la lame (résistant aux chocs), SD TH pour vis Torx® et vis Torx®-TH de sécurité (avec un ergot au centre), pointe Chrom Top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SD T8 TR X 60	Version
Référence	2749480000	Tournevis, longueur de la lame: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895803	
Qté.	1 ST	

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	SD T9 TR X 60	Version
Référence	2749490000	Tournevis, longueur de la lame: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895810	
Qté.	1 ST	
Type	SD T10 TR X 80	Version
Référence	2749500000	Tournevis, longueur de la lame: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895827	
Qté.	1 ST	

Torx®



Les conducteurs sertis peuvent être fixés en technologie directe ou par vis en fonction de l'espace de raccordement. Weidmüller propose une large gamme de tournevis.

Informations générales de commande

Type	SDQ T HANDLE T15	Version
Référence	2888320000	Outils de montage, longueur de la lame: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875369	
Qté.	1 ST	
Type	SDQ T HANDLE T20	Version
Référence	2888330000	Outils de montage, longueur de la lame: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875376	
Qté.	1 ST	
Type	SDQ T HANDLE T25	Version
Référence	2888340000	Outils de montage, longueur de la lame: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875383	
Qté.	1 ST	
Type	SDQ T HANDLE T27	Version
Référence	2888350000	Outils de montage, longueur de la lame: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875390	
Qté.	1 ST	
Type	SDQ T HANDLE T30	Version
Référence	2888360000	Outils de montage, longueur de la lame: 150 mm
GTIN (EAN)	4064675875406	
Qté.	1 ST	

TC INL THIRD 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergsstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis Torx® TR (résistant aux chocs)



Torx® Tournevis TH avec trou de centrage à l'extrémité de la lame (résistant aux chocs), SD TH pour vis Torx® et vis Torx®-TH de sécurité (avec un ergot au centre), pointe Chrom Top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SD T8 TR X 60	Version
Référence	2749480000	Tournevis, longueur de la lame: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895803	
Qté.	1 ST	
Type	SD T9 TR X 60	Version
Référence	2749490000	Tournevis, longueur de la lame: 60 mm
GTIN (EAN)	4050118895810	
Qté.	1 ST	
Type	SD T10 TR X 80	Version
Référence	2749500000	Tournevis, longueur de la lame: 80 mm
GTIN (EAN)	4050118895827	
Qté.	1 ST	