

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Imprimante à transfert thermique, Thermotransfert, 300 DPI, MultiMark, Rouleau d'étiquettes
Référence	2931840000
Type	THM MULTIMARK PLUS R
GTIN (EAN)	4099986669857
Qté.	1 Pièce

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Dimensions et poids

Profondeur	288 mm	Profondeur (pouces)	11.3386 inch
Hauteur	460 mm	Hauteur (pouces)	18.1102 inch
Largeur	252 mm	Largeur (pouces)	9.9212 inch
Poids net	10000 g		

Conformité environnementale du produit

Statut de conformité RoHS	Conforme
REACH SVHC	Lead 7439-92-1

Classifications

ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ETIM 10.0	EC000610	ECLASS 14.0	24-32-11-90
ECLASS 15.0	24-32-11-90		

Systèmes de marquage

Type de repère	MultiMark, Rouleau d'étiquettes	Procédé d'impression	Thermotransfert
Interface	USB 2.0, Ethernet	Logiciel	M-Print® PRO
Tension d'alimentation	100...240 V AC	Système d'exploitation	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11
Vitesse d'impression	max. 150 mm/s	Résolution d'impression, max.	300 DPI
Inclus dans la livraison	Câble d'alimentation, câble USB, Prise UK, Prise US, Pilote d'imprimante, RIBBON MM-TB 25/360 SW ruban de couleur, RIBBON MM 110/360 SW ruban de couleur, Rouleau imprimeur, Galet de pression, W-LAN stick		

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ruban encreur




Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type	RIBBON MM-TB 25/360 SW	Version
Référence	2005090000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390216	
Qté.	1 ST	
Type	RIBBON MM 110/360 SW	Version
Référence	2005070000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390049	
Qté.	1 ST	
Type	RIBBON MM 76/360 SW	Version
Référence	2005080000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118389951	
Qté.	1 ST	
Type	RIBBON MM 110/300 WS	Version
Référence	2918800000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4099986574878	
Qté.	1 ST	
Type	RIBBON MM 84/300 WS	Version
Référence	2005040000	Ink ribbon
GTIN (EAN)	4050118390025	
Qté.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Type	MULTIMARK PLUS ROLLER 1...	Version
Référence	2672590000	
GTIN (EAN)	4050118708097	
Qté.	1 ST	

THM MULTIMARK PLUS R

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

Accessoires

www.weidmueller.com

THM MULTIMARK PLUS R

Informations générales de commande

Type	MULTIMARK R-FIX	Version	
Référence	2931850000		
GTIN (EAN)	4099986669888		
Qté.	1 ST		

M-Print® PRO



Le logiciel M-Print® PRO d'impression et de commande de repères et d'étiquettes® est une solution professionnelle basée sur Windows®, qui permet aussi bien l'impression que la commande de repères et d'étiquettes Weidmüller. Grâce à ce logiciel vous pouvez optimiser le process de repérage des équipements électriques. Vous concevez et commandez vos repérages sans difficulté, de manière professionnelle et rapide en utilisant des textes, des cadres, des lignes, des graphiques, des code-barres, des numéros de série et des photos.

- Catalogue intégré avec l'ensemble des étiquettes et repères, y compris les illustrations et les liens vers le site Internet ainsi que les fiches techniques des produits
- Conception des repères et des étiquettes en nombre illimité
- Formatage personnalisé des différents caractères d'un texte (RTF)
- Copier-coller de textes et de leur formatage
- Disponible en 20 langues supportant l'UNICODE
- Entrée des données en étiquettes ou feuilles de calcul, ou directement dans Microsoft Excel
- Création d'échelles ; compteurs et séquences numériques et alphanumériques
- Large gamme de formats d'image (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Bibliothèque incluant les symboles utilisés dans les bureaux d'étude électriques
- Options d'affectation des produits à l'imprimante, par exemple ESG 9/20 sur PrintJet ; MultiMark sur imprimante à transfert thermique
- Service d'actualisation en ligne via Internet
- Interface du configurateur Weidmueller (WMC)
- Assistant d'import pour un certain nombre de formats de fichiers (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) pour la création de vos propres scripts à importer
- Récupération des données de systèmes CAO
- Aperçu permanent avant impression : affichage même durant la phase de conception, édition WYSIWYG
- Périphériques de sortie pris en charge : toutes les imprimantes Weidmueller (par exemple PrintJet CONNECT, THM MultiMark, etc.) et les imprimantes standard avec pilote Microsoft Windows®
- Adaptation rapide et optimale des appareils en sortie
- Conceptions multi-niveau des repérages et des étiquettes

Informations générales de commande

Type	M-PRINT PRO	Version	
Référence	1905490000	Logiciel pour repérages, Logiciel, Windows 10, Windows 11, Logiciel	
GTIN (EAN)	4032248526291	d'impression	
Qté.	1 ST		